


2 Post 18U Heavy-Duty Wandmonteerbare Server Rack, 19" Open Frame Network Rack met Verstelbare Diepte, Data Rack voor IT/AV/Patchpaneel/Computer Apparatuur, Incl Kooimoeren en Schroeven

Productcode: RACK-18U-20-WALL-OA



De RACK-18U-20-WALL-OA 18U Open Frame Wandmonteerbare Apparatuur Rack met verstelbare diepte is een hoogwaardige, stevige relais rack-oplossing die eenvoudig te monteren en te installeren is in elke omgeving.

Het open rack heeft een instelbare diepte van 30,5cm tot 50,8cm om plaats te bieden aan grotere data-, netwerk- en telecommunicatieapparatuur. Met een maximumdiepte van 50,8cm maakt deze rack de montage van schappen en andere accessoires mogelijk met voldoende vrije ruimte aan de achterkant voor kabelbeheer. Het open frame ontwerp helpt om uw apparatuur koel te houden en gemakkelijk toegankelijk vanuit verschillende hoeken. De wandbevestigingsgaten zijn 12 en 16 inch uit elkaar geplaatst (as tot as) voor een handige en effectieve verankering, waardoor het rek geschikt is voor montage op vrijwel elk wandoppervlak of bouwframe.

Deze 18U rack is voorzien van M6 vierkante kooimoeren en M6 schroeven om onnodige moeite te besparen bij het zoeken naar aparte bevestigingsmaterialen voor uw apparatuur. Deze rack kan tegen de muur worden bevestigd in een server room, data closet of kantoor, waardoor uw kostbare vloerruimte wordt vergroot.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **VERSTELBARE DIEPTE:** 2-post 18U 19 inch open frame server rack is EIA/ECA-310 compliant en heeft een verstelbare diepte (30,5-50,8cm); Data rack is ideaal voor AV / Audio / IT / computer apparatuur, servers, switches, patchpanelen en PDUs
- **HEAVY DUTY:** Duurzaam Rack met een verticale rail van 2,0 mm SPCC koudgewalst staal en een draagvermogen tot 90 kg; Ontworpen voor een onbelemmerde luchtstroom om je apparatuur koel te houden en voor een eenvoudige installatie met toegang via alle zijden
- **EFFICIËNTE FLAT-PACK VERZENDING:** IT-rack wordt geleverd in platte ISTA-6 gecertificeerde verpakking (montage vereist) die een schadevrije levering garandeert; Inclusief uitgebreide montage instructies voor probleemloze installatie
- **INCLUSIEF MONTAGEMATERIAAL:** Open wandmonteerbaar server rack wordt geleverd met een complete set M6 vierkante kooimoeren, M6 schroeven en kunststof sluitringen om al je apparatuur veilig in het rack te monteren
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** Dit wandmonteerbaar server rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	18U
Speciale functies	Eenvoudig monteerbaar
Montagerailprofiel	G-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Construction Material	Staal
Lengte product	20.0 in [50.8 cm]
Breedte product	19.8 in [50.4 cm]
Hoogte product	35.7 in [90.6 cm]
Gewicht product	34.8 lb [15.8 kg]
Maximale montage diepte	20.0 in [50.8 cm]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	3.8 ft [1.2 m]
Breedte Verpakking	16.5 in [42.0 cm]
Hoogte Verpakking	6.3 in [16.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	43.4 lb [19.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2 - horizontale steunen - voor
	2 - horizontale steunen - achter
	2 - verticale steunen
	72 - M6 kooimoeren
	72 - M6 kooischroeven
	72 - kunststof sluitringen
	16 - M5x12mm Montage Schroeven
	24 - M8x16mm Bouten
	24 - #8 Platte Ringen
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.