


Rack Réseau Mural 21U à 2 Montants, Rack Serveur 19" à Cadre Ouvert avec Profondeur Ajustable, Rack de Données Mural pour IT/AV/Panneau de Patch/Équipement IT - Écrous et Vis de Fixation Inclus

N° de produit: RACK-21U-20-WALL-OA



Le rack d'équipement mural à cadre ouvert 21U avec profondeur réglable RACK-21U-20-WALL-OA est une solution de rack relais robuste et de haute qualité, facile à assembler et à installer dans n'importe quel environnement.

Le rack ouvert présente une profondeur réglable allant de 30,5 à 50,8cm pour accueillir des dispositifs de données, de réseau et de télécommunications plus grands. Avec une profondeur maximale de 50,8cm, ce rack permet de monter des étagères et d'autres accessoires avec un dégagement suffisant à l'arrière pour la gestion des câbles. La conception à cadre ouvert permet de garder vos équipements au frais et de les rendre facilement accessibles sous différents angles. Les trous de fixation murale sont positionnés à 12 et 16 pouces d'intervalle (centre à centre) offrant un ancrage pratique et efficace, ce qui permet de l'installer sur pratiquement n'importe quelle surface murale ou cadre de construction.

Ce rack 21U comprend des écrous cage carrés M6 et des vis M6 pour vous éviter de vous procurer du matériel de montage séparé pour votre équipement. Ce rack peut être monté au mur dans une salle de serveurs, un placard de données ou un bureau en élargissant votre précieux espace au sol.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- **PROFONDEUR ADJUSTABLE** : Ce rack réseau 21U 19" à 2 montants est conforme à la norme EIA/ECA-310 et a une profondeur ajustable (30,5-50,8cm); le rack de données est idéal pour les équipements AV/Audio/IT/serveurs/switchs/panneaux de brassage/PDU
- **RÉSISTANT** : Le rack est doté d'un rail en acier laminé à froid SPCC de 2,0mm et d'une capacité de 90kg max; Sa conception permet une circulation d'air pour aider à garder votre équipement au frais et est facile à installer grâce à l'accès aux côtés
- **LIVRAISON EFFICACE EN PAQUETS PLATS** : Le rack est expédié à plat avec un emballage certifié ISTA-6 (assemblage requis) pour garantir une installation sans problème avec une livraison complète et non endommagée; Instructions d'assemblage complètes incluses
- **MATÉRIEL INCLUS** : Le rack serveur mural à montants ouverts comprend un ensemble complet d'écrous carrés M6, de vis M6 et de rondelles en plastique pour monter en toute sécurité tous vos équipements dans le rack
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce rack réseau mural 21U est soutenu pendant 5 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	21U
Caractéristiques particulières	Assemblage facile
	Fixation murale
Profil de rail de montage	G-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier
Longueur du produit	20.0 in [50.8 cm]
Largeur du produit	19.8 in [50.4 cm]
Hauteur du produit	40.9 in [104.0 cm]
Poids du produit	36.2 lb [16.4 kg]
Profondeur de montage maximal	20.0 in [50.8 cm]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	16.5 in [42.0 cm]
Largeur du Colis	3.8 ft [1.2 m]
Hauteur du Paquet	6.3 in [16.0 cm]
Poids brut	44.5 lb [20.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	2 - Front Horizontal Brackets
	2 - Rear Horizontal Brackets
	2 - Vertical Brackets
	84 - Écrous cage M6
	84 - Vis de cage M6
	84 - Rondelles de plastique
	16 - Vis d'assemblage M5x12mm
	24 - Boulons M8x16mm
	24 - Rondelles plates #8

1 - Guide de démarrage rapide

Informations de
garantie

Warranty

5 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis