


Armadio Rack a Muro 21U 19" - Armadio di Rete/Quadro Rack 19 pollici a profondità regolabile 30-50cm - Resistente Server rack a parete a 2 montanti per AV/Dati/Telecomunicazioni/Attrezzi IT/Switch

ID prodotto: RACK-21U-20-WALL-OA



Il RACK-21U-20-WALL-OA 21U a muro con telaio aperto a profondità regolabile è una soluzione rack robusta e di alta qualità, facile da assemblare e installare in qualsiasi ambiente.

Il rack a telaio aperto con profondità regolabile da 30,5-50,8 cm può contenere dispositivi di rete e telecomunicazioni di notevoli dimensioni. Grazie alla sua profondità massima di 50,8 cm, questo rack consente l'installazione di ripiani e altri accessori lasciando abbastanza spazio sulla parte posteriore per la gestione dei cavi. Il design a telaio aperto aiuta a garantire una costante ventilazione ed un comodo accesso alle apparecchiature da tutti i lati. I fori per l'installazione a muro sono posizionati a 30 e 40 cm di distanza (centro a centro) garantendo un ancoraggio comodo e sicuro, rendendolo praticamente adatto a qualsiasi parete o struttura di costruzione.

L'Armadio Rack 21U viene fornito con dadi a gabbia quadrati M6 e viti M6 per velocizzare la fase d'installazione ed evitare inutili perdite di tempo per reperire i relativi accessori. Questo rack può essere montato a parete in una sala server, in un armadio dati o in un ufficio recuperando lo spazio a terra.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** questo rack di rete a 2 post da 21U 19" con telaio aperto è conforme a EIA/ECA-310 e ha una profondità regolabile (30,5-50,8cm). Ideale per apparecchiature AV / Audio / IT / computer, server, switch, pannelli patch e PDU
- **DUREVOLE:** Robusto rack dotato di guida verticale in acciaio laminato a freddo SPCC da 2 mm e di una portata di 90 kg. Il suo design favorisce il flusso d'aria mantenendo fresche le apparecchiature. Facile da installare grazie all'accesso a tutti i lati
- **SPEDIZIONE EFFICIENTE IN CONFEZIONE PIATTA:** Il rack di rete viene spedito in confezione piatta con imballaggio certificato ISTA-6 (è necessario il montaggio) per garantire installazioni senza problemi e prive di danni. Istruzioni di montaggio incluse
- **HARDWARE INCLUSO:** Il rack per server con montaggio a parete a montanti aperti include un set completo di dadi a gabbia quadrati M6, viti M6 e rondelle di plastica per montare in modo sicuro tutte le apparecchiature nel rack
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rack dati da parete 21U è supportato per 5 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	21U
Funzioni speciali	Installazione semplice
	Possibilità di montaggio a parete
Profilo guida di montaggio	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Caratteristiche

fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio
Lunghezza prodotto	20.0 in [50.8 cm]
Larghezza prodotto	19.8 in [50.4 cm]
Altezza prodotto	40.9 in [104.0 cm]
Peso prodotto	36.2 lb [16.4 kg]
Profondità di montaggio massima	20.0 in [50.8 cm]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	16.5 in [42.0 cm]
Larghezza del Pacco	3.8 ft [1.2 m]
Altezza del Pacco	6.3 in [16.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	44.5 lb [20.2 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	2 - Front Horizontal Brackets
	2 - Rear Horizontal Brackets
	2 - Vertical Brackets
	84 - Dadi in gabbia M6
	84 - Viti a gabbia M6
	84 - Rondelle in plastica
	16 - Viti di assemblaggio M5x12mm
	24 - Dadi M8x16mm



24 - Rondelle Piane #8

1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

