


Rack de Servidores de 24U de Pared - de 19 Pulgadas - de Profundidad Ajustable - para Equipo de Redes - AV - de Servicio Pesado

ID del Producto: RACK-24U-20-WALL-OA



El RACK-24U-20-WALL-OA 24U de bastidor abierto para equipos de montaje en pared con profundidad ajustable es una solución de bastidor robusta y de alta calidad que resulta fácil de montar e instalar en cualquier entorno.

El bastidor abierto presenta una profundidad ajustable que oscila entre 12 y 20 pulgadas para alojar dispositivos de datos, redes y telecomunicaciones de mayor tamaño. Con una profundidad máxima de 20 pulgadas, este bastidor permite el montaje de estantes y otros accesorios con suficiente espacio libre en la parte posterior para la gestión de cables. El diseño de bastidor abierto ayuda a mantener sus equipos frescos y fácilmente accesibles desde distintos ángulos. Los orificios de montaje en la pared están colocados a 12 y 16 pulgadas de distancia (de centro a centro) proporcionando un anclaje cómodo y eficaz, lo que lo hace adecuado para el montaje en prácticamente cualquier superficie de pared o marco de construcción.

Este rack de 24U incluye tuercas enjauladas cuadradas M6 y tornillos M6 para ahorrarle la molestia de buscar hardware de montaje por separado para su equipo. Este rack puede montarse en la pared de una sala de servidores, armario de datos u oficina ampliando su valioso espacio de suelo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Cumple con la norma EIA/ECA-310 y tiene una profundidad de montaje ajustable (12-20in / 30,5-50,8cm) - El bastidor de datos es ideal para equipos AV / Audio / servidores, conmutadores, paneles de conexiones y PDU
- **RESISTENTE:** Cuenta con un carril vertical fabricado en acero laminado en frío SPCC de 2,0 mm y una capacidad de peso de hasta 90 kg - Su diseño permite un flujo de aire sin obstrucciones para ayudar a mantener su equipo refrigerado - Fácil de instalar
- **ENVÍO EFICAZ EN PAQUETE PLANO:** El rack se envía en paquete plano con embalaje certificado ISTA-6 (requiere montaje) para garantizar una instalación sin problemas con una entrega completa y sin daños - Instrucciones de montaje completas incluidas
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack abierto para servidores de montaje en pared incluye un juego completo de tuercas cuadradas M6, tornillos M6 y arandelas de plástico para instalar de forma segura todos sus equipos
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para los profesionales Informáticos, este rack de red de 24U para montaje en pared está respaldado durante 5 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	24U
Características Especiales	Ensamblaje Sencillo
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En G
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	198.4 lb [90 kg]
--------------------	------------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero
Longitud del Producto	20.0 in [50.8 cm]
Ancho del Producto	19.8 in [50.4 cm]
Altura del Producto	46.2 in [117.3 cm]
Peso del Producto	35.3 lb [16.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	20.0 in [50.8 cm]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.0 ft [1.2 m]
Ancho de la Caja	16.5 in [42.0 cm]
Altura de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	44.8 lb [20.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Front Horizontal Brackets
	2 - Rear Horizontal Brackets
	2 - Vertical Brackets
	96 - Tuercas Enjauladas M6
	96 - Tornillos Enjaulados M6
	96 - Arandelas de Plástico
	16 - Tornillos de Montaje M5x12mm
	24 - Pernos M8x16mm

24 - Arandelas Planas #8

1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.