

Rack de 2U de Pared para Equipo de Redes - 14" de Profundidad (Perfil Bajo) - Bracket de 19 Pulgadas para Paneles de Parcheo o Servidores - Soporta 35kg - Negro

ID del Producto: RACK-2U-14-BRACKET



El soporte de montaje en pared 2U de 14 pulgadas de profundidad para paneles de parcheo ofrece una opción de almacenamiento de equipos robusta y fiable, que le permite montar en la pared los equipos de informática/datos para conseguir un entorno operativo más eficiente y accesible. Es la solución perfecta para zonas donde el espacio es escaso, como el entorno SoHo (pequeña oficina, oficina en casa), o la sala de servidores con espacio limitado, ya que no ocupa espacio en el suelo.

El soporte de montaje cuenta con un diseño totalmente de acero y es adecuado para montar paneles de parcheo, u otros equipos delgados de 19 pulgadas a una pared, y para organizar el cableado o el equipo en su armario de red, armario de cableado, oficina trasera o IDF. La fabricación resistente de acero es especialmente útil para la durabilidad y la estabilidad. Además, porque los orificios de montaje del rack de pared de marco abierto están colocados a 16 pulgadas de distancia, lo que le permite un anclaje sencillo y seguro a la estructura de su construcción existente.

Tuercas jaula cuadradas M6 y tornillos M6 se incluyen con el soporte de montaje en pared, además, se incluyen tornillos de montaje M5x25 para ahorrarle la molestia de buscar hardware de montaje por separado.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **RACK DE MONTAJE EN PARED DE 2U:** Profundidad máxima de montaje de 14 pulgadas (35 cm), recomendada para equipos de red de hasta 12 pulgadas de profundidad, dejando 2 pulgadas para el tendido de cables. Capacidad máxima de peso de 35kg
- **FÁCIL DE INSTALAR:** Se envía completamente ensamblado y viene completo con tornillos M6 y tuercas jaula cuadradas M6 para facilitar la instalación del equipo. Orificios de montaje en pared preperforados con una separación de 16"
- **FABRICACIÓN EN ACERO LAMINADO EN FRÍO:** El estante de montaje en pared cuenta con un diseño de acero sólido de 1/16 pulgadas (1,5 mm) de grosor para una mayor durabilidad y para garantizar una solución de montaje segura y resistente
- **FÁCIL GESTIÓN DEL CABLEADO:** El soporte de panel de parcheo para montaje en pared, tiene una ranura de apertura de cables en la parte trasera, para el enrutamiento de cables en la pared en su armario de red, sala de servidores, armario de cableado o aula
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** La elección de los profesionales de la informática desde hace más de 30 años. Respaldado de por vida por StarTech.com, incluyendo soporte técnico multilingüe gratuito 24/5 basado en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	2U
Perfil para carriles de montaje	En G

Rendimiento

Capacidad de Carga	77.2 lb [35 kg]
--------------------	-----------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	19.7 in [50.0 cm]

Ancho del Producto 14.0 in [35.5 cm]

Altura del Producto 3.7 in [9.3 cm]

Peso del Producto 4.6 lb [2.1 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 11.8 in [30 cm]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 15.5 in [39.4 cm]

Ancho de la Caja 20.9 in [53.2 cm]

Altura de la Caja 5.5 in [14.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 7.1 lb [3.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Rack para Montaje en Pared

8 - Tuercas Enjauladas M6

8 - Tornillos Enjaulados M6

4 - Tornillos de Montaje M5x25mm

8 - Arandelas de Plástico

4 - Anclajes Plásticos para Pared

1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.