

Support de Réseau Mural 2U - 14In. Profondeur (profil bas) - Support pour Panneau de Brassage 19" pour Serveur peu Profond, Équipement Informatique, Commutateurs de Réseau - Capacité de Poids de 77lbs/35kg, Noir

Nº de produit: RACK-2U-14-BRACKET



Le support mural 2U de 14 pouces de profondeur pour panneaux de brassage offre une option de stockage d'équipement robuste et fiable, vous permettant de fixer au mur des équipements de données/TI pour un environnement d'exploitation plus efficace et plus accessible. C'est la solution parfaite pour les zones où l'espace est limité comme l'environnement SoHo (petit bureau, bureau à domicile), ou la salle des serveurs à espace limité car il ne prend pas de surface au sol.

Le support de montage présente une conception tout en acier et convient pour monter des panneaux de brassage, ou d'autres équipements 19in minces sur un mur, et pour organiser le câblage ou l'équipement dans votre armoire réseau, armoire de câblage, back office, ou IDF. La construction robuste en acier est particulièrement utile pour la durabilité et la stabilité. De plus, parce que les trous de montage du rack mural à cadre ouvert sont positionnés à 16 pouces d'intervalle, vous permettant un ancrage mural simple et sûr à votre cadre de construction existant.

Des écrous cage carrés M6 et des vis M6 sont inclus avec le support de montage mural, de plus, des vis de montage M5x25 sont incluses pour vous éviter de vous procurer du matériel de montage séparé.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- **RACK MURAL 2U** : Ce rack mural Low Profile 19 pouces de large a une profondeur maximale de 35cm, recommandée pour les équipements de réseau d'une profondeur maximale de 12 pouces, ce qui laisse 2 pouces pour le passage des câbles, capacité de 35kg
- **FACILE À INSTALLER** : le support de panneau de brassage mural 2U est expédié assemblé et fourni avec des vis et des écrous cage carrés M6 pour faciliter l'installation ; matériel de montage mural inclus ; trous de montage mural pré-percés espacés de 16"
- **CONSTRUCTION EN ACIER LAMINÉ À FROID** : Le support de montage mural est conçu en acier massif de 1,5 mm d'épaisseur pour une durabilité optimale et pour garantir une solution de montage sûre et solide
- **GESTION FACILE DES CÂBLES** : Conçu dans un souci d'efficacité, le petit support de panneau de brassage mural est doté d'une fente d'ouverture pour le passage des câbles à l'intérieur du mur dans votre armoire réseau, salle de serveurs ou armoire de câblage
- **AVANTAGE STARTECH.COM** : Le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans ; Ce rack mural 2U est garanti à vie par StarTech.com, y compris une assistance technique multilingue gratuite 24/5 en Amérique du Nord

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	2U
Profil de rail de montage	G-Shape

Performance

Weight Capacity	77.2 lb [35 kg]
-----------------	-----------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier
Type de boîtier	Acier

Longueur du produit	19.7 in [50.0 cm]
Largeur du produit	14.0 in [35.5 cm]
Hauteur du produit	3.7 in [9.3 cm]
Poids du produit	4.6 lb [2.1 kg]
Profondeur de montage maximal	11.8 in [30 cm]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	15.5 in [39.4 cm]
Largeur du Paquet	20.9 in [53.2 cm]
Hauteur du Paquet	5.5 in [14.0 cm]
Poids brut	7.1 lb [3.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Rack mural
	8 - Écrous cage M6
	8 - Vis de cage M6
	4 - Vis de montage M5x25mm
	8 - Rondelles de plastique
	4 - Fixations murales en plastique
	1 - Guide de démarrage rapide

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis