

Staffa Rack 19" 2U per installazione a Parete - Supporto a Parete a Profilo Basso per Patch Panel, Dispositivi IT/AV, Switch di Rete - Adattatore Rack 2 Unità Portata fino a 35kg - Acciaio - Nero

ID prodotto: RACK-2U-14-BRACKET



La staffa Rack 19" 2U profonda 35 cm per pannelli patch offre un'opzione di installazione duratura ed affidabile dell'attrezzatura, permettendovi di montare a parete i dispositivi dati/IT/AV ed avere una ambiente operativo più efficiente,accessibile e ordinato. È la soluzione perfetta per le zone in cui lo spazio è ridotto come l'ambiente SoHo (piccolo ufficio, home office) o la sala server perché non occupa spazio sul pavimento.

#### Costruzione robusta e Installazione semplice

Il supporto Rack 19" 2U è interamente realizzato in acciaio ed è adatto per il montaggio di patch panel o altri dispositivi a basso profilo da 19" su una parete per organizzare meglio il cablaggio o le attrezature nel vostro armadio di rete, armadio di cablaggio, back office o IDF. La robusta struttura in acciaio garantisce durata e stabilità. Inoltre, i fori per montaggio a muro della staffa Rack 19" sono posizionati a 40.6 cm l'uno dall'altro, consentendo un ancoraggio semplice e sicuro ad eventuali montanti della struttura in cartongesso.

#### Include gli accessori

Sono inclusi, con la staffa Rack19", viti e dadi a gabbia quadrati M6 e viti di montaggio M5x25, in modo da velocizzare l'installazione della stessa.

#### Certificazioni, report e compatibilità

#### Applicazioni

## Caratteristiche

- STAFFA RACK 19" 2U: Su questo supporto rack 19" a basso profilo installato a parete si possono montare dispositivi fino a 35 cm, è consigliato usare apparecchiature fino a 30cm così da lasciare 5 cm per il passaggio dei cavi; Portata massima di 35 kg
- FACILE DA INSTALLARE: La staffa Rack 19" 2U a parete viene spedita assemblata, completa di viti e dadi a gabbia M6 per l'installazione dei dispositivi e supporti per il montaggio a parete; fori per l'installazione a parete distanziati di 40,6cm
- REALIZZATA IN ACCIAIO LAMINATO A FREDDO: La Staffa Rack 19" 2U per installazione a parete è costruita in robusto acciaio dello spessore di 1,5 mm per garantire durata e sicurezza ai dispositivi
- FACILE GESTIONE DEI CAVI: Costruita per l'efficienza, la piccola staffa a muro per patch panel ha una apertura posteriore per passaggio dei cavi all'interno della parete nel tuo armadio di rete, sala server, armadio di cablaggio, aula
- VANTAGGIO DI STARTECH.COM: scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questa staffa rack 19" 2U per il montaggio a parete è supportata a vita da StarTech.com; incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con sede in Nord America

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	2U
Profilo guida di montaggio	G-Shape

### Prestazioni

Weight Capacity	77.2 lb [35 kg]
-----------------	-----------------

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio
Tipo enclosure	Acciaio

Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Larghezza prodotto	14.0 in [35.5 cm]
Altezza prodotto	3.7 in [9.3 cm]
Peso prodotto	4.6 lb [2.1 kg]
Profondità di montaggio massima	11.8 in [30 cm]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	15.5 in [39.4 cm]
Larghezza del Pacco	20.9 in [53.2 cm]
Altezza del Pacco	5.5 in [14.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.1 lb [3.2 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Rack per montaggio a parete  8 - Dadi in gabbia M6  8 - Viti a gabbia M6  4 - Viti di montaggio M5x25mm  8 - Rondelle in plastica  4 - Ancoraggi a parete in plastica  1 - Guida di avvio rapido
--------------------------	--

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

