

2U Wandmonteerbare Network Rack, 35cm (14") Diep (Low Profile), 19" Patch Panel Bracket voor Smalle Server, IT Apparatuur, Network Switches, Draagvermogen: 35kg, Zwart

Productcode: RACK-2U-14-BRACKET



De 2U 35,5cm (14") diepe wall mounting bracket voor patchpanelen biedt een stevige en betrouwbare opbergmogelijkheid voor uw apparatuur, zodat u data/IT-apparatuur aan de muur kunt bevestigen voor een efficiëntere en toegankelijke werkomgeving. Het is de perfecte oplossing voor ruimtes waar ruimte beperkt is, zoals een SoHo (klein kantoor, thuishkantoor) omgeving, of een serverruimte met beperkte ruimte, omdat het geen vloeroppervlak in beslag neemt.

De montageplaat heeft een volledig stalen ontwerp en is geschikt voor het monteren van patchpanelen, of andere smalle 48cm (19") apparatuur aan de muur, en voor het organiseren van bekabeling of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, backoffice, of IDF. De stevige stalen constructie komt vooral de duurzaamheid en stabiliteit ten goede. Ook omdat de montagegaten van het open frame wandrek 40,6cm (16") uit elkaar zijn geplaatst, zodat u een eenvoudige en veilige muur-stud verankering aan uw bestaande constructie framework.

M6 vierkante bevestigingsmoeren en M6 schroeven worden meegeleverd met de wandsteun. Daarnaast worden M5x25 bevestigingsschroeven meegeleverd zodat u geen aparte bevestigingsmaterialen hoeft te kopen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

## Eigenschappen

- **2U WANDMONTEERBAAR RACK:** Dit 19 inch low-profile wandmonteerbare rack heeft een maximale montagediepte van 35 cm en wordt aanbevolen voor netwerkkapparatuur tot 30 cm diep, zodat er 4,5 cm overblijft voor kabels; maximumgewicht 35 kg
- **EENVOUDIG TE INSTALLEREN:** De 2U muurbeugel voor patchpanelen wordt volledig gemonteerd geleverd inclusief M6 schroeven en M6 vierkante kooimoeren; inclusief wandbevestigingsmaterialen; voorgeboorde wandmontagegaten met een onderlinge afstand van 40 cm
- **KOUDGEWALSTE STALEN CONSTRUCTIE:** Het wandmonteerbare rack is gemaakt van 1,5 dik sterk staal voor ultieme duurzaamheid en voor een veilige en stevige montage
- **EENVOUDIG KABELMANAGEMENT:** Deze mini patch panel bracket is ontworpen met efficiëntie in gedachten en heeft een kabeltoegang lang de achterkant zodat u de kabels netjes kan wegwerken in uw server room of bedradingskast, of in de muur kan wegwerken
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de bevoorrechtste keuze van IT-professionals; dit 2U wandmonteerbaar rack heeft levenslange garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

### Hardware

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Garantiebeleid     | Lifetime      |
| Wandmonteerbaar    | Ja            |
| Rack type          | Met 2 stijlen |
| Type frame         | Open Frame    |
| U-hoogte           | 2U            |
| Montagerailprofiel | G-Shape       |

### Prestaties

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Weight Capacity | 77.2 lb [35 kg] |
|-----------------|-----------------|

### Fysieke eigenschappen

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Kleur                 | Zwart             |
| Construction Material | Staal             |
| Type behuizing        | Staal             |
| Lengte product        | 19.7 in [50.0 cm] |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Breedte product        | 14.0 in [35.5 cm] |
| Hoogte product         | 3.7 in [9.3 cm]   |
| Gewicht product        | 4.6 lb [2.1 kg]   |
| Maximale montagediepte | 11.8 in [30 cm]   |

---

#### Verpakkingsinformatie

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                 |
| Lengte Verpakking        | 15.5 in [39.4 cm] |
| Package Width            | 20.9 in [53.2 cm] |
| Package Height           | 5.5 in [14.0 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 7.1 lb [3.2 kg]   |

---

#### Wat wordt er meegeleverd

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - wandmonteerbaar rack      |
|             | 8 - M6 kooimoeren             |
|             | 8 - M6 kooischroeven          |
|             | 4 - M5x25 mm montageschroeven |
|             | 8 - kunststof sluitringen     |
|             | 4 - Kunststof wandankers      |
|             | 1 - Quick-Start Handleiding   |

---

#### Garantiebepalingen

|          |            |
|----------|------------|
| Warranty | Levenslang |
|----------|------------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.