Consola con Rieles Dobles de 1U y Pantalla Ancha de 17 Pulgadas de 1080p para Rack

ID del Producto: RACKCOND1701

La bandeja consola LCD (1U) de 17" para montaje en rack, modelo RACKCOND1701, tiene una pantalla LCD de alta definición, teclado (QWERTY) completo y consola con panel táctil, lo cual permite administrar y monitorizar de forma centralizada los servidores y conmutadores KVM en el reducido espacio de un rack 1U.

Esta bandeja consola LCD tiene un innovador sistema de doble riel que permite deslizar la pantalla independientemente de la bandeja del teclado/panel táctil, para que los administradores de sistema la utilicen como estación de monitorización mientras que el teclado/panel táctil se mantienen plegados dentro del rack. A diferencia de otras consolas para rack con pantalla LCD de 17 pulgadas, esta unidad admite resoluciones VGA de hasta 1920x1080, lo cual garantiza nítidas imágenes de alta definición, a la vez que la luz LED de fondo reduce el consumo energético en hasta un 50%.

La consola para rack incluye un módulo KVM de puerto único que permite conexiones directas con un solo sistema o con conmutadores KVM configurados en cascada, para el control centralizado de varios sistemas.

Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

• Perfecta para racks con puertas acrílicas o de cristal que permitan la visibilidad de la pantalla, para facilitar la seguridad de la monitorización

• Ideal para aplicaciones de alta resolución en salas de servidores, donde las pantallas estándar de generación anterior de 17" (1024x768) no son suficientes

• El uso de la consola KVM integrada (opcional) permite el control centralizado de decenas de ordenadores y servidores

• Mejora de la eficiencia del espacio interno de los armarios existentes

• Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios

## Características

• El diseño de doble riel permite deslizar la pantalla LCD y el teclado/ratón independientemente

• Soporte para resoluciones de alta definición (HD) de hasta 1920x1080

• Duradero diseño 1U para montaje en rack

• Luz LED de fondo; consumo energético reducido

• Incluye las funciones de seguridad de bloqueo de puertos y de escaneo automático

• Control OSD ("On Screen Display", visualización en pantalla) e indicadores LED para facilitar la monitorización

• Conectores USB-A integrados con soporte para teclado/ratón inalámbrico, o bien kits combinados de teclado/ratón

• Incluye teclado estándar (EE.UU.) de 106 teclas con panel táctil integrado

---

Hardware

| | |
|---|---|
| Política de Garantía | 3 Years |
| Altura U | 1U |
| Sistema de Bloqueo | No |
| Soporte de Audio | No |
| Tamaño de Pantalla | 17in |

| | | |
|---|---|---|
| | Tipo de Panel | Pantalla LCD TFT de matriz activa |
| | Cantidad de Puertos KVM | 1 |
| | Plataformas Admitidas | USB y PS/2 |
| | Tipo de Video PC | VGA |
| | Soporte de Pantalla Doble | 1 |
| | Montaje en Rack | Sí |
| Rendimiento | | |
| | Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo | Sí |
| | Control IP KVM | No |
| | Resolución Analógica Máxima | 1920x1080 @ 60/70/75Hz |
| | Relación de Aspecto | 16:9 |
| | Tiempo de Respuesta | 8ms |
| | Relación de Contraste | 500:1 |
| | Brillo | 300 cd/m² |
| | Soporta Pixel Pitch | 0.199 x 0.199 mm |
| | Ángulo de Visión | 140° (H), 120° (V) |
| | Cantidad Máxima de Usuarios | 1 |
| | Soporte para Selección de Puertos | Botón Pulsador y OSD (Menú en Pantalla) |
| | MTBF | 50000 horas |
| Conector(es) | | |
| | Interfaz(ces) de Consola | 2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) |
| | | 1 - USB B (4 pines) |

| | | |
|---|---|---|
| | | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) |
| Software | | |
| | Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |
| Requisitos de Energía | | |
| | Fuente de alimentación | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| | Tensión de Entrada | 100 - 240 AC |
| | Corriente de Entrada | 1.8A |
| | Tensión de Salida | 12V DC |
| | Alimentación de Salida | 4A |
| | Polaridad Central | Positivo |
| | Tipo de Enchufe | M |
| | Consumo de Energía | 16 |
| Requisitos Ambientales | | |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Humedad | HR 0~80% |
| Características Físicas | | |
| | Color | Negro |
| | Tipo de Gabinete | Acero de Alta Resistencia |
| | Longitud del Producto | 18.9 in [48.1 cm] |
| | Ancho del Producto | 26.8 in [68.0 cm] |
| | Altura del Producto | 1.7 in [4.4 cm] |
| | Peso del Producto | 34.4 lb [15.6 kg] |
| | Profundidad Máxima de | 45.3 in [115 cm] |

| | | |
|---|---|---|
| | Montaje | |
| | Profundidad Mínima de Montaje | 23.6 in [60 cm] |
| Información de la Caja | | |
| | Cantidad de Paquetes | 1 |
| | Longitud de la Caja | 32.0 in [81.2 cm] |
| | Ancho de la Caja | 21.4 in [54.3 cm] |
| | Altura de la Caja | 8.0 in [20.3 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 50.5 lb [22.9 kg] |
| Contenido de la Caja | | |
| | Incluido en la Caja | 1 - Cajón de consola de estante 1U LCD |
| | | 1 - Rieles de montaje: juego |
| | | 1 - Kit de Tornillos |
| | | 1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU) |
| | | 1 - Manual del Usuario |
| Información Acerca de la Garantía | | |
| | Warranty | 3 Años |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.