

Console LCD de 17" montage en rack 1U à double rail avec écran large HD 1080p

N° de produit: RACKCOND1701



La console LCD à tiroir de montage en rack 17 po 1U RACKCOND1701 offre un affichage LCD haute résolution, un clavier complet et une console tactile, qui permettent de gérer et de contrôler de façon centrale vos serveurs et commutateurs KVM dans un espace peu encombrant de 1U de rack.

Le tiroir de la console LCD comporte un système à deux rails innovant, qui permet à l'écran de glisser de façon indépendante à partir du tiroir du clavier/pavé tactile. Les administrateurs système peuvent donc utiliser cet appareil comme un poste de surveillance tandis que le clavier est dissimulé à l'intérieur du rack. Contrairement à d'autres consoles de rack LCD, cette unité prend en charge les résolutions VGA jusqu'à 1920x1080 pour un affichage haute définition d'une qualité remarquable, tandis que le rétroéclairage à LED réduit la consommation d'énergie jusqu'à 50 %.

Cette console de rack comporte un module KVM à un port intégré, permettant des connexions directes à un système unique ou à des commutateurs KVM avec une configuration en cascade pour le contrôle centralisé de plusieurs systèmes.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Contrôle centralisé d'une dizaine de PC et serveurs lorsqu'ils sont utilisés avec la console KVM intégrée (en option)
- Favorise une utilisation efficace de l'espace interne des armoires existantes

- Gère les commutateurs KVM et les serveurs montés dans une armoire
- Idéal pour les racks équipés de portes en acryliques ou en verre, où il est possible de fermer le rack et de laisser l'écran visible pour une surveillance facile et sûre
- Idéal pour les applications haute résolution dans la salle de serveurs, où les précédents écrans standard 1024x768 de 17 po ne sont pas suffisants

## Spécifications techniques

- Prend en charge des résolutions HD jusqu'à 1920 x 1080
- Conception montable en rack solide 1U
- Les caractéristiques de sécurité incluent le verrouillage des ports et le balayage automatique
- Clavier américain standard intégré à 106 touches avec pavé tactile
- Cette console à deux rails permet à l'écran LCD, au clavier et à la souris de glisser de façon indépendante
- Contrôle de l'affichage à l'écran (OSD) et indicateurs à LED pour une surveillance facile
- Les connecteurs USB-A intégrés prennent en charge les claviers/souris sans fil ou les kits de clavier/souris
- Rétroéclairage à LED réduisant la consommation d'énergie

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Hauteur U	1U
Touche de verrouillage	Non
Prise en charge audio	Non
Taille de l'écran	17in
Type de panneau	Matrice active TFT LCD
Nombre de ports KVM	1
Plateformes prises en charge	USB et PS/2
Type de vidéo du PC	VGA

Prise en charge écran double 1

Montage sur bâti Oui

---

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Oui

Contrôle IP KVM Non

Résolutions analogiques max. 1920x1080 @ 60/70/75Hz

Format d'image 16:9

Temps de réponse 8ms

Rapport de contraste 500:1

Luminosité 300 cd/m<sup>2</sup>

Prise en charge du pas de masque 0.199 x 0.199 mm

Angle de vue 140° (H), 120° (V)

Nombre max. d'utilisateurs 1

Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et OSD (affichage à l'écran)

MTBF 50000 heures

---

Connecteur(s)

Interface(s) console VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

PS/2 (6 broches , Mini-DIN)

USB B (4 broches)

---

Logiciel

Compatibilité système OS independent; No software or drivers required d'exploitation

---

## Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1.8A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	4A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	16

---

## Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %

---

## Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier robuste
Longueur du produit	18.9 in [48.1 cm]
Largeur du produit	26.8 in [68.0 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [43.8 mm]
Poids du produit	34.5 lb [15.6 kg]
Profondeur de montage maximal	3.8 ft [1.2 m]
Profondeur de montage minimale	23.6 in [60 cm]



---

Informations  
d'emballage

Package Length	32.0 in [81.2 cm]
Package Width	21.4 in [54.3 cm]
Package Height	8.0 in [20.3 cm]
Poids brut	50.6 lb [22.9 kg]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Console LCD à tiroir en rack 1U
	Ensemble de vis
	Rails de montage - Ensemble
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
	Manuel d'utilisation

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

