

Console LCD de 17" montage en rack 1U à double rail avec écran large HD 1080p

Nº de produit: RACKCOND1701



La console LCD à tiroir de montage en rack 17 po 1U RACKCOND1701 offre un affichage LCD haute résolution, un clavier complet (QWERTY) et une console tactile, qui permettent de gérer et de contrôler de façon centrale vos serveurs et commutateurs KVM dans un espace peu encombrant de 1U de rack.

Le tiroir de la console LCD comporte un système à deux rails innovant, qui permet à l'écran de glisser de façon indépendante à partir du tiroir du clavier/pavé tactile. Les administrateurs système peuvent donc utiliser cet appareil comme un poste de surveillance tandis que le clavier est dissimulé à l'intérieur du rack. Contrairement à d'autres consoles de rack LCD, cette unité prend en charge les résolutions VGA jusqu'à 1920x1080 pour un affichage haute définition d'une qualité remarquable, tandis que le rétroéclairage à LED réduit la consommation d'énergie jusqu'à 50 %.

Cette console de rack comporte un module KVM à un port intégré, permettant des connexions directes à un système unique ou à des commutateurs KVM avec une configuration en cascade pour le contrôle centralisé de plusieurs systèmes.

Certifications, rapports et compatibilité















Applications

- Idéal pour les racks équipés de portes en acryliques ou en verre, où il est possible de fermer le rack et de laisser l'écran visible pour une surveillance facile et sûre
- Idéal pour les applications haute résolution dans la salle de serveurs, où les précédents écrans standard 1024x768 de 17 po ne sont pas suffisants
- Contrôle centralisé d'une dizaine de PC et serveurs lorsqu'ils sont utilisés avec la console KVM intégrée (en option)
- Favorise une utilisation efficace de l'espace interne des armoires existantes
- Gère les commutateurs KVM et les serveurs montés dans une armoire

Spécifications techniques

- Cette console à deux rails permet à l'écran LCD, au clavier et à la souris de glisser de façon indépendante
- Prend en charge des résolutions HD jusqu'à 1920 x 1080
- Conception montable en rack solide 1U
- Rétroéclairage à LED réduisant la consommation d'énergie
- Les caractéristiques de sécurité incluent le verrouillage des ports et le balayage automatique
- Contrôle de l'affichage à l'écran (OSD) et indicateurs à LED pour une surveillance facile
- Les connecteurs USB-A intégrés prennent en charge les claviers/souris sans fil ou les kits de clavier/souris
- Clavier américain standard intégré à 106 touches avec pavé tactile

Type de panneau

Matériel		
	Politique de garantie	3 Years
	Hauteur U	1U
	Touche de verrouillage	Non
	Prise en charge audio	Non
	Taille de l'écran	17in

Matrice active TFT LCD





Nombre de ports KVM

Plateformes prises en

charge

USB et PS/2

Type de vidéo du PC

VGA

Prise en charge écran

double

1

Montage sur bâti

Oui

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi

Oui

Contrôle IP KVM Non

Résolutions analogiques max.

1920x1080 @ 60/70/75Hz

16:9 Format d'image

Temps de réponse

8ms

Rapport de contraste

500:1

Luminosité

300 cd/m²

Prise en charge du pas 0.199 x 0.199 mm

de masque

Angle de vue

140° (H), 120° (V)

Nombre max. d'utilisateurs

1

Prise en charge

sélection de port

Bouton-poussoir et OSD (affichage à l'écran)

MTBF

50000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console

2 - PS/2 (6 broches, Mini-DIN)

1 - USB B (4 broches)



1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Logiciel

d'exploitation

Compatibilité système OS independent; No software or drivers required

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 1.8A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 4A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise М

Consommation électrique

16

Conditions environnementales

> Température de fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de

stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité

Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

> Couleur Noir

Acier robuste Type de boîtier

Longueur du produit 18.9 in [48.1 cm]

Largeur du produit 26.8 in [68.0 cm]

Hauteur du produit 1.7 in [4.4 cm]

Poids du produit 34.4 lb [15.6 kg]



Profondeur de montage 45.3 in [115 cm] maximal

Profondeur de montage 23.6 in [60 cm] minimale

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 32.0 in [81.2 cm]

Package Width 21.4 in [54.3 cm]

Package Height 8.0 in [20.3 cm]

Poids brut 50.5 lb [22.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Console LCD à tiroir en rack 1U

1 - Rails de montage - Ensemble

1 - Ensemble de vis

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du

Nord / GB / EU)

1 - Manuel d'utilisation

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis