

Console 1U per rack con binari a doppio scorrimento da 17" pollici con Display panoramico 1080p HD

ID prodotto: RACKCOND1701



La console LCD montabile a rack 17" 1U con cassetto RACKCOND1701 è dotata di display LCD ad alta risoluzione, console con tastiera completa (QWERTY) e touchpad, in modo da consentire la gestione centralizzata e il monitoraggio dei server e degli switch KVM, utilizzando uno spazio limitato da 1U nel rack.

La console LCD con cassetto è dotata di un innovativo sistema a due guide che consente di far scorrere indipendentemente il display dal vassoio per tastiera/touchpad, dando agli amministratori di sistema la possibilità di utilizzare il dispositivo come stazione di monitoraggio mentre la tastiera è comodamente ripiegata nel rack. A differenza di altre console montabili a rack 17", questa unità supporta le risoluzioni VGA fino a 1920x1080 garantendo immagini nitide ad alta definizione, mentre la retroilluminazione a LED riduce il consumo di corrente fino al 50%.

La console rack è dotata di un modulo KVM a una sola porta integrato che consente di collegarlo a un sistema singolo o a switch KVM in configurazione a catena, per consentire il controllo centralizzato di più sistemi.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Perfetta per rack con sportelli in materiale acrilico o vetro, che consentono di chiudere il rack, lasciando visibile il display, per un monitoraggio semplice e sicuro
- Ideale per le applicazioni ad alta risoluzione nella sala server, in cui non bastano gli schermi 17" del precedente standard 1024x768
- Controllo centralizzato di decine di PC e server se utilizzato insieme alla console KVM integrata (opzionale)
- Migliora l'efficienza degli spazi interni degli armadi esistenti
- Consente di gestire server e switch KVM montati in armadi

Caratteristiche

- Il design a doppia guida della console LCD consente di far scorrere indipendentemente il display LCD e la tastiera/mouse
- Supporta risoluzioni HD fino a 1920x1080
- Design resistente montabile a rack 1U
- Retroilluminazione LED; consumo di corrente ridotto
- Le funzioni di sicurezza comprendono il blocco della porta e la scansione automatica
- Comando On-Screen Display (OSD) e indicatori LED per un semplice monitoraggio
- I connettori USB-A integrati supportano tastiere/mouse wireless o combinazioni di tastiera e mouse
- Tastiera US standard a 106 tasti con touchpad integrata

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Altezza U	1U
Blocco a chiave	No
Audio	No
Dimensioni display	17in
Tipo pannello	LCD TFT a matrice attiva

Porte KVM	1
Interfaccia PC	USB e PS/2
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
Controllo IP	No
Risoluzioni analogiche massime	1920x1080 @ 60/70/75Hz
Proporzioni	16:9
Tempo di risposta	8ms
Rapporto contrasto	500:1
Luminosità	300 cd/m²
Supporto Pixel Pitch	0.199 x 0.199 mm
Angolo di visualizzazione	140° (H), 120° (V)
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e OSD (On Screen Display)
MTBF	50000 Ore

Connettore/i

Interfacce console	2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN)
	1 - USB B (4 pin)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.8A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	4A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	16

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Robusto acciaio
Lunghezza prodotto	18.9 in [48.1 cm]
Larghezza prodotto	26.8 in [68.0 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
Peso prodotto	34.4 lb [15.6 kg]
Profondità di montaggio massima	45.3 in [115 cm]

	Profondità di montaggio minima	23.6 in [60 cm]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	32.0 in [81.2 cm]
	Larghezza del Pacco	21.4 in [54.3 cm]
	Altezza del Pacco	8.0 in [20.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	50.5 lb [22.9 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Console rack LCD 1U con cassetto
		1 - Guide di montaggio - Set
		1 - Kit viti
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
		1 - Manuale utente
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.