

1 port KVM Server Rack Console VGA - 17" LCD 1080p HD met dubbele rails - 1U - US keyboard (QWERTY)

Productcode: RACKCOND1701



De RACKCOND1701 1U 17 inch in een rack te monteren, LCD console lade biedt ruimte aan een LCD scherm met hoge resolutie, een volledig toetsenbord en touchpad, waardoor u uw servers en KVM switches vanaf een centrale plaats kunt beheren en bewaken met behulp van een ruimtebesparend 1U-rack.

De LCD console lade heeft een innovatief dubbelrailsysteem waardoor het scherm kan worden verschoven onafhankelijk van de toetsenbord /touchpad lade, zodat systeembeheerders de console kunnen gebruiken als een bewakingssysteem, terwijl het toetsenbord netjes in het rack is opgeborgen. In tegenstelling tot andere 17 inch LCD-rackconsoles ondersteunt deze console VGA-resoluties tot 1920x1080 voor kristalheldere high-definition beelden, terwijl een LED-achtergrondverlichting het stroomverbruik met max. 50% verlaagt.

De rackconsole heeft een geïntegreerde 1-poorts KVM-module, waardoor deze direct kan worden aangesloten op één systeem of op KVM switches in een cascadeconfiguratie voor de gecentraliseerde bediening van meerdere systemen.

Gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Perfect voor racks met acryl- of glazen deuren waarbij u het rack kunt sluiten en het scherm zichtbaar blijft, voor gemakkelijke en veilige bewaking

- Ideaal voor high-resolution applicaties in de serverruimte, waarvoor oudere standaard 1024x768 17 inch schermen niet voldoende zijn
- Gecentraliseerde bediening van tientallen pc's en servers bij gebruik van de geïntegreerde KVM-console (optie)
- Maak efficiënter gebruik van de ruimte van bestaande kasten
- Beheer in kasten gemonteerde servers en KVM switches

## Eigenschappen

- Dubbele rails zorgen ervoor dat het LCD-scherm en het toetsenbord/muis onafhankelijk van elkaar kunnen worden verschoven
- Ondersteunt HD-resoluties tot 1920x1080
- Duurzaam 1U in een rack te monteren design
- LED-achtergrondverlichting; vermindert stroomverbruik
- Inclusief beveiligingsfuncties zoals poortvergrendeling en autoscan
- On Screen Display (OSD)-besturing en LED's voor gemakkelijke bewaking
- Ingebouwde USB-A-connectors ondersteunen draadloze toetsenbord/muis of toetsenbord/muis-combosets
- Geïntegreerd Amerikaans standaard toetsenbord met touchpad en 106 toetsen

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
U-hoogte	1U
Vergrendeling	Nee
Audio	Nee
Schermgrootte	17in
Paneeltype	Active matrix TFT LCD
KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB en PS/2

PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja

---

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Ja
IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1920x1080 @ 60/70/75Hz
Beeldverhouding	16:9
Reactietijd	8ms
Contrastverhouding	500:1
Helderheid	300 cd/m <sup>2</sup>
Dot-pitch-ondersteuning	0.199 x 0.199 mm
Gezichtshoek	140° (H), 120° (V)
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en schermmenu (OSD, On Screen Display)
MTBF	50001 uur

---

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	PS/2 (6-polig, Mini-DIN)
	USB B (4-polig)
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

---

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.8A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	4A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	16

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Robuust staal
Lengte product	18.9 in [48.1 cm]
Breedte product	26.8 in [68.0 cm]
Hoogte product	1.7 in [43.8 mm]
Gewicht product	34.5 lb [15.6 kg]
Maximale montagediepte	3.8 ft [1.2 m]
Minimale montagediepte	23.6 in [60 cm]

---

Verpakkingsinformatie



Package Length	32.0 in [81.2 cm]
Package Width	21.4 in [54.3 cm]
Package Height	8.0 in [20.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	50.6 lb [22.9 kg]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	1U LCD-rack console lade
	Montagerails - set
	Set schroeven
	Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

