

1U 17" HD 1080p Dual Rail-hyllmonterad LCD-enhet i widescreen

Produkt ID: RACKCOND1701



Den RACKCOND1701 1U 17" hyllmonterade LCD-enhetslådan har en högupplöst LCD-skärm, fullständigt tangentbord och pekplatta som låter dig hantera och övervaka servrar och KVM-switchar centralt och tar endast upp 1U hyllutrymme.

LCD-enhetslådan har ett innovativt dual rail-system som låter skärmen skjutas oberoende av brickan med tangentbord/pekplatta och ger systemadministratörer förmågan att använda enheten som en övervakningsstation medan tangentbordet är undanstoppat i hyllan. Till skillnad från andra 17" LCD-hyllenheter stöder denna VGA-upplösningar på upp till 1920x1080 för kristallklar HD-bild medan LED-bakgrundsbelysningen minskar strömförbrukningen med upp till 50 %.

Hyllenheten har en inbyggd KVM-modul med en port som ger direkta anslutningar till ett enda system eller till KVM-switchar i en överlappad konfiguration för central kontroll över flera system.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Perfekt för hyllor med akryl- eller glasdörrar så att man kan stänga hyllan och ändå se skärmen, för enkel och säker övervakning
- Idealisk för högupplösta tillämpningar i serverrummet där de tidigare 17" standardskärmarna på 1024x768 inte räcker till
- Central kontroll över ett dussintal datorer och servrar vid användningen med den inbyggda

KVM-enheten (valfritt)

- Förbättra det interna utrymmet i befintliga skåp
- Hantera skåpmonterade servrar och KVM-switchar

Funktioner

- Dual rail-designen låter LCD-skärmen och tangentbordet/musen skjutas oberoende av varandra
- Stöder HD-upplösningar på upp till 1920x1080
- Hållbar 1U hyllmonterbar design
- LED-bakgrundsbelysning ger reducerad strömförbrukning
- Säkerhetsfunktioner som portlås och Auto Scan
- On Screen Display-kontroll (OSD) och LED-indikatorer för enkel övervakning
- Inbyggda USB A-kontakter stöder trådlöst tangentbord/mus eller tangentbord/mus-kombinationspaket
- Inbyggt amerikanskt tangentbord med pekplatta och 106 tangenter

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
U-höjd	1U
Nyckellås	Nej
Audio	Nej
Skärmstorlek	17in
Paneltyp	Active Matrix TFT-LCD
KVM-portar	1
PC-gränssnitt	USB och PS/2
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Ja

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Ja
IP-kontroll	Nej
Maximal analog upplösning	1920x1080 @ 60/70/75Hz
Bredd-/höjdförhållande	16:9
Svarstid	8ms
Kontrastförhållande	500:1
Ljusstyrka	300 cd/m ²
Pixelupplösningsstöd	0.199 x 0.199 mm
Sidobetraktningvinkel	140° (H), 120° (V)
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och OSD (visning på skärmen)
Medeltid mellan fel (MTBF)	50000 Hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	PS/2 (6-stifts, Mini-DIN)
	USB B (4-stifts)
	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.8A



Utspänning	12V DC
Utström	4A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	16

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Kraftigt stål
Produktlängd	18.9 in [48.1 cm]
Produktbredd	26.8 in [68.0 cm]
Produkt höjd	1.7 in [43.8 mm]
Produktvikt	34.5 lb [15.6 kg]
Maximalt monteringsdjup	3.8 ft [1.2 m]
Minsta monteringsdjup	23.6 in [60 cm]

Förpackning

Package Length	32.0 in [81.2 cm]
Package Width	21.4 in [54.3 cm]
Package Height	8.0 in [20.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	50.6 lb [22.9 kg]

Vad det är i lådan



Ingår i paketet	1U LCD-hyllenhetslåda
	Monteringsskenor - Sats
	Skruvsats
	Universell strömadapter (US/UK/EU)
	Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

