

Consola de 1U y Pantalla de 15 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

ID del Producto: RACKCONS1501



La consola LCD 1U para montaje en rack, modelo RACKCONS1501, ofrece un punto de control completo de teclado, video y mouse, el cual se integra adecuadamente a un espacio 1U de rack: solución que ofrece control KVM total en el propio rack del servidor.

La consola KVM para rack integra en conjunto un monitor TFT-LCD de 15", un teclado con juego completo de 105 teclas y un panel táctil, en una duradera consola para montaje en rack. Cuando la consola no está en uso, se guarda fácilmente plegando la pantalla (igual que un computador portátil) y se desliza de vuelta dentro del rack o gabinete del servidor, sobre resistentes rieles (incluidos). Para evitar accesos no autorizados a los sistemas conectados, la consola incluye un candado con llave para mantener la tapa cerrada de forma segura.

Dado que ofrece control consolidado desde una ubicación centralizada, la consola KVM se puede conectar a prácticamente cualquier conmutador KVM multipuerto, lo cual ofrece una conexión escalable a varios servidores/computadores. Asimismo, la consola admite la conexión con computadores controlados mediante PS/2 y USB, a fin de ser compatible con servidores o conmutadores KVM tanto de generación anterior, como de última generación.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Control centralizado de un solo sistema, o bien decenas de ordenadores que estén conectados a un conmutador KVM
- Mejora de la eficiencia del espacio interno de los armarios existentes
- Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios

Características

- Compatible con resoluciones de hasta 1280x1024
- Candado con llave para evitar accesos no autorizados
- Duradero diseño 1U para montaje en rack
- Admite entradas de video VGA
- Compatible con computadoras y conmutadores KVM tanto USB, como PS/2
- Pantalla LCD TFT de matriz activa, de 15"
- Controles OSD ("On Screen Display", imagen en pantalla) para la pantalla LCD

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Sistema de Bloqueo	Sí
Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	15in
Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB y PS/2

Tipo de Video PC VGA

Soporte de Pantalla Doble 1

Montaje en Rack Sí

Sistema En Cascada Sí

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo Sí

Control IP KVM No

Resolución Analógica Máxima 1280x1024 @ 85Hz

Relación de Aspecto

Tiempo de Respuesta 8ms

Relación de Contraste 400:1

Brillo 250 cd/m²

Soporta Pixel Pitch 0.297 x 0.297 mm

Ángulo de Visión 160° (H), 130° (V)

Sincronización 45~80KHZ

Cantidad Máxima de Usuarios 1

Soporte para Selección de Puertos Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)

MTBF 60,000 Hours

Conecotor(es)

Interfaz(ces) de Consola 2 - PS/2 (6 pines, mini DIN)

1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Standard 120V Power Cords
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Consumo de Energía 16

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Características Físicas

Color Negro
Tipo de Gabinete Acero de Alta Resistencia
Longitud del Producto 20.9 in [53.0 cm]
Ancho del Producto 18.9 in [48.1 cm]
Altura del Producto 1.8 in [4.5 cm]
Peso del Producto 24.3 lb [11.0 kg]
Profundidad Máxima de 31.5 in [80 cm]
Montaje
Profundidad Mínima de 21.7 in [55 cm]
Montaje

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.4 in [56.8 cm]
Ancho de la Caja 26.2 in [66.5 cm]
Altura de la Caja 8.3 in [21.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 36.6 lb [16.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cajón de consola LCD de rack 1U (1)
	1 - Rieles de montaje - Juego (1)
	1 - Kit de cables de consola (1)
	1 - Adaptador de alimentación (1)

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

