

Consola de 1U y Pantalla de 17" con USB y PS/2 para Rack

ID del Producto: RACKCONS1701



La consola LCD 1U de 17" para montaje en rack, modelo RACKCONS1701, ofrece un punto de control completo de teclado, video y ratón, el cual se integra adecuadamente a un espacio 1U de almacenamiento de rack: solución que ofrece control KVM total en el propio rack del servidor.

Con un diseño 1U plegable y duradero, cuando la consola para rack no está en uso, se guarda fácilmente plegando la pantalla (igual que una laptop) y se desliza de vuelta dentro del rack del servidor sobre resistentes rieles (incluidos). La cerradura con llave incluida ofrece un nivel adicional de seguridad, lo cual reduce los accesos no autorizados a las computadoras conectadas.

Para control total desde una ubicación determinada, la consola KVM para rack se puede conectar a casi cualquier conmutador KVM multipuerto, a fin de controlar varios servidores/computadoras, lo cual representa una solución de control KVM escalable que permite determinar el tipo de conmutador KVM que se debe utilizar, basándose en su función y el presupuesto.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- El conmutador opcional KVM permite el control centralizado de decenas de ordenadores y servidores
- Administración de servidores instalados en armarios
- Mejora de la eficiencia del espacio interno de los armarios existentes

Características

- Pantalla TFT brillante de matriz activa
- Duradero diseño
- Soporte para conmutadores KVM o servidores tanto USB, como PS/2 conectados
- Incluye las funciones de seguridad de bloqueo de puertos y de escaneo automático
- Función OSD ("On Screen Display", imagen en pantalla) para imágenes LCD

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	1U
Sistema de Bloqueo	Sí
Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	17in
Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB y PS/2
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1280x1024 @ 60Hz
Relación de Aspecto	
Tiempo de Respuesta	5ms
Relación de Contraste	1000:1
Brillo	250 cd/m ²
Profundidad de Color	16,7M colores de 24 bits (Truecolor)
Soporta Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Ángulo de Visión	170° (H), 160° (V)
Soporte para Selección de Puertos	Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
MTBF	60,000 Hours

Conector(es)

Conectores del Host	2 - PS/2 (6 pines, mini DIN)
	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	115V-230V AC
Polaridad Central	Positivo

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0 ~ 50 °C / 32 ~ 122 °F

Temperatura de Almacenamiento 20 ~ 60 °C / -4 ~ 140 °F

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero de Alta Resistencia
Longitud del Cable	6ft (1.83m) Console Cable Kit
Longitud del Producto	20.9 in [53.0 cm]
Ancho del Producto	18.9 in [48.1 cm]
Altura del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Peso del Producto	26.5 lb [12.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	31.5 in [80 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	21.7 in [55 cm]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	22.4 in [56.8 cm]
Ancho de la Caja	26.2 in [66.5 cm]
Altura de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	38.0 lb [17.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cajón de consola de estante 1U LCD
	1 - Rieles de montaje: juego
	1 - Kit de cable de consola

1 - Cable Extensión Alimentación

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.