

Consola de 1U y Pantalla de 17" para Rack con KVM de 8 Puertos

ID del Producto: RACKCONS1708



Esta consola LCD 1U plegable para montaje en rack constituye una solución KVM de alta calidad, e incluye una pantalla LCD de 17" (43 cm), teclado de tamaño completo (106 teclas) y panel táctil (ratón), así como un módulo KVM de 8 puertos.

Solución económica de control por KVM, el módulo integrado puede configurarse en cascada con hasta 8 conmutadores KVM más de 8 puertos, que permiten el control de hasta 64 computadoras a través de este módulo único. El módulo es compatible con computadoras controladas tanto por USB, como PS/2, y ofrece control KVM multiplataforma, con soporte para servidores y sistemas PC, Mac y Sun, lo cual garantiza una amplia compatibilidad.

La consola LCD para rack puede funcionar prácticamente con cualquier conmutador KVM existente y en cualquier rack o armario estándar que tenga un fondo de 76 cm o más.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Administración de servidores instalados en armarios

- Control centralizado de hasta 64 computadoras
- El usuario puede terminar las tareas básicas en la sala de servidores
- Mejora de la eficiencia del espacio interno de los armarios existentes

Características

- Visualización en pantalla (OSD)
- Duradero diseño
- El módulo del conmutador KVM universal de 8 puertos permite controlar hasta 8 computadoras directamente y hasta 64 computadoras mediante la configuración en cascada de 8 conmutadores KVM adicionales
- Intercambiable en caliente
- Modo de Escaneo Automático que permite conmutar entre ordenadores brindando un monitoreo simple
- Compatible con servidores y sistemas PC, Mac y Sun
- Incluye las funciones de seguridad de bloqueo de puertos y de escaneo automático
- Diseño en cascada
- Autenticación de ingreso para brindar acceso sólo a usuarios autorizados
- Soporta PCs con conectores USB o PS/2 de teclado y ratón

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Sistema de Bloqueo	Sí
Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	17in
Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
Cantidad de Puertos KVM	8
Plataformas Admitidas	USB y PS/2

Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí
Sistema En Cascada	Sí

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1280X1024 (SXGA)
Relación de Aspecto	
Tiempo de Respuesta	5ms
Relación de Contraste	1000:1
Brillo	250 cd/m ²
Soporta Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Ángulo de Visión	170° (H), 160° (V)
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	64
Soporte para Selección de Puertos	Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
MTBF	60,000 Hours

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - PS/2 (6 pines, mini DIN)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Conectores del Host 8 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Salida 12V DC

Alimentación de Salida 4A

Consumo de Energía 48

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR 10~90%

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero de Alta Resistencia

Longitud del Producto 24.9 in [63.3 cm]

Ancho del Producto 19.0 in [48.3 cm]

Altura del Producto 1.8 in [4.5 cm]

Peso del Producto 24.3 lb [11.0 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 31.6 in [80.2 cm]

Profundidad Mínima de Montaje 25.8 in [65.5 cm]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja	22.4 in [56.8 cm]
Ancho de la Caja	30.7 in [78.0 cm]
Altura de la Caja	8.3 in [21.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	44.4 lb [20.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cajón de consola de estante 1U LCD
	1 - Conmutador KVM 1U multiplataforma de 8 puertos
	1 - Rieles de montaje: juego
	1 - Adaptador de Alimentación
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.