

Consola Plegable de 1U y Pantalla de 19" con KVM Incorporado de 8 Puertos para Rack

ID del Producto: RACKCONS1908



La consola 1U con LCD de 19" para montaje en rack, modelo RACKCONS1908, permite el control centralizado de servidores y conmutadores KVM mediante un conmutador KVM de 8 puertos, un monitor LCD de 19", teclado completo (106 teclas) y panel táctil/ratón, todo combinado en un espacio de 1U de un rack o armario estándar de 30 pulgadas (o más) de profundidad.

Solución que ofrece seguridad, esta consola para rack incluye además un mecanismo de cierre con llave y protección mediante contraseña de cada puerto individual para impedir el acceso no autorizado. Cuando no está en uso, se guarda fácilmente plegando la pantalla LCD y deslizándola de vuelta dentro del rack sobre los resistentes rieles de montaje (incluidos).

Solución de control de servidores altamente escalable: control de hasta 64 computadoras si se configuran en cascada 8 conmutadores KVM adicionales de 8 puertos. Para más versatilidad, la consola es compatible con prácticamente cualquier conmutador KVM, así como la mayoría de los sistemas PC, Mac® y Sun.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite la administración de servidores instalados en armarios para granjas de servidores o instalaciones conjuntas
- Control centralizado de hasta 64 servidores cuando se configuran en cascada conmutadores KVM adicionales
- Mejora de la eficiencia del espacio interno de los armarios existentes

Características

- Compatible con servidores y sistemas PC, Mac® y Sun
- El módulo universal del conmutador KVM de 8 puertos permite controlar hasta 8 computadoras directamente
- Para más escalabilidad, permite la configuración en cascada de conmutadores KVM adicionales
- Fabricados para una mayor durabilidad
- Autenticación de ingreso para brindar acceso sólo a usuarios autorizados
- Visualización en pantalla (OSD)
- Modo de Escaneo Automático que permite conmutar entre ordenadores brindando un monitoreo simple
- Intercambiable en caliente
- El módulo KVM combinado ocupa solo 1U de espacio total para la pantalla LCD y el conmutador KVM

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	1U
Sistema de Bloqueo	Sí
Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	19in
Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
Cantidad de Puertos	8

KVM	
Plataformas Admitidas	USB y PS/2
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí
Sistema En Cascada	Sí

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1280X1024 (SXGA)
Relación de Aspecto	
Tiempo de Respuesta	5ms
Relación de Contraste	1000:1
Brillo	250 cd/m ²
Soporta Pixel Pitch	0.294 x 0.294 mm
Ángulo de Visión	176° (H), 170° (V)
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	64
Soporte para Selección de Puertos	Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
MTBF	60,000 Hours

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - PS/2 (6 pines, mini DIN)
--------------------------	------------------------------

	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conectores del Host	8 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.5A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	4A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	48

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to -60°C (-4°F to -76°F)
Humedad	10% ~ 90% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero de Alta Resistencia
Longitud del Producto	18.5 in [47.0 cm]
Ancho del Producto	17.3 in [44.0 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]

Peso del Producto 24.3 lb [11.0 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 39.4 in [100 cm]

Profundidad Mínima de Montaje 21.8 in [55.4 cm]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 22.4 in [56.8 cm]

Ancho de la Caja 30.7 in [78.0 cm]

Altura de la Caja 8.3 in [21.1 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 47.1 lb [21.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- 1 - Cajón de consola de estante 1U LCD
- 1 - Conmutador KVM 1U multiplataforma de 8 puertos
- 1 - Rieles de montaje: juego
- 1 - Adaptador de Alimentación

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.