

Consola 1U LCD de 19" para Rack con KVM multi-plataforma de 16 puertos

ID del Producto: RACKCONS1916



La consola (1U) LCD para montaje en rack, modelo RACKCONS1916, incluye un módulo integrado de conmutador KVM multiplataforma de 16 puertos, monitor LCD de matriz activa de 19 pulgadas, teclado con 106 teclas y panel táctil/mouse, todo combinado en un espacio de 1U de un rack o gabinete estándar de 30 pulgadas (o más) de profundidad.

Cuando la consola KVM no está en uso, se guarda fácilmente plegando la pantalla (igual que un laptop) y tanto la pantalla LCD, como el teclado/mouse se deslizan de vuelta dentro del rack del servidor sobre resistentes rieles (incluidos).

Solución altamente escalable de control de servidores: cada módulo de consola/conmutador KVM puede controlar hasta 136 computadoras si se configuran en cascada 8 conmutadores KVM adicionales. Para más versatilidad, la consola es compatible con prácticamente cualquier conmutador KVM, así como la mayoría de los sistemas/servidores PC, Mac y Sun.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Control centralizado de hasta 136 servidores
- Mejora de la eficiencia del espacio interno de los gabinetes existentes
- Administración de servidores instalados en gabinete

## Características

- Pantalla LCD de 19" con soporte para resoluciones de hasta 1280x1024
- Duradero diseño 1U para montaje en rack
- Módulo universal de conmutador KVM de 16 puertos
- Compatible con computadoras y conmutadores KVM USB y PS/2
- Compatible con servidores y sistemas PC, Mac y Sun
- Incluye las funciones de seguridad de bloqueo de puertos y de escaneo automático
- Autenticación de ingreso para brindar acceso sólo a usuarios autorizados
- Modo de Escaneo Automático que permite conmutar entre computadoras brindando un monitoreo simple
- Conmutación mediante comandos de acceso rápido del teclado o por visualización en pantalla (OSD)
- Controle hasta 136 computadoras cuando se configuran en cascada 8 conmutadores KVM adicionales

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Sistema de Bloqueo	Sí
Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	19in
Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
Cantidad de Puertos KVM	16
Plataformas Admitidas	USB y PS/2

Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí
Sistema En Cascada	Sí

---

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1280x1024(SXGA)@60Hz
Relación de Aspecto	
Tiempo de Respuesta	5ms
Relación de Contraste	1000:1
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Profundidad de Color	16,7M colores de 24 bits (Truecolor)
Soporta Pixel Pitch	0.294 x 0.294 mm
Ángulo de Visión	176° (H), 170° (V)
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	136
Soporte para Selección de Puertos	Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
MTBF	60,000 Hours

---

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	1 - Centronics (36 pines) 2 - PS/2 (6 pines, mini DIN)
--------------------------	---

	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conectores del Host	16 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
<hr/>	
Software	
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
<hr/>	
Requisitos de Energía	
Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	4A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	48
<hr/>	
Requisitos Ambientales	
Temperatura Operativa	0 ~ 50 °C / 32 ~ 122 °F
Temperatura de Almacenamiento	20 ~ 60 °C / -4 ~ 140 °F
Humedad	10% a 90% de humedad relativa
<hr/>	
Características Físicas	
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero de Alta Resistencia
Longitud del Producto	27.4 in [69.5 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Altura del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Peso del Producto	26.5 lb [12.0 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 31.6 in [80.2 cm]

Profundidad Mínima de Montaje 25.8 in [65.5 cm]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	22.4 in [56.8 cm]
Ancho de la Caja	30.7 in [78.0 cm]
Altura de la Caja	8.3 in [21.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	46.3 lb [21.0 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cajón de consola de estante 1U LCD
	1 - Conmutador KVM 1U multiplataforma de 16 puertos
	1 - Rieles de montaje: juego
	1 - Adaptador de Alimentación

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.