

Câble HDMI Actif de 10m avec Ethernet - HDMI 2.0 4K 60Hz UHD - Cordon HDMI Robuste avec Fibre Aramide - Câble HDMI Haute Vitesse Durable - Câble HDMI 2.0 Gros Calibre

Nº de produit: RH2A-10M-HDMI-CABLE



Ce câble HDMI® Haute Vitesse actif avec Ethernet établit une connexion entre les appareils compatibles HDMI sur de longues distances, idéal pour les installations à domicile et en bureau.

Ce câble HDMI® Haute Vitesse prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K à 60Hz (4096 x 2160p), une bande passante de 18Gbps, High Dynamic Range (HDR10), le canal de retour audio (ARC) et Dolby Vision, pour des rapports de contraste élevés et des couleurs vives.

Le câble dispose d'un circuit amplificateur intégré, qui booste activement le signal HDMI, sans nécessiter d'alimentation externe. C'est la solution idéale pour des transmissions longues sans perte de signal. Il dispose d'étiquettes source et affichage sur les connecteurs pour garantir que l'affichage et la source sont correctement connectés.

Note: Ce câble présente une architecture unidirectionnelle, ce qui nécessite que le câble soit installé dans la bonne direction. Veuillez vous référer aux étiquettes Source et Affichage sur les connecteurs HDMI pour vous assurer que l'appareil et la source HDMI sont correctement connectés.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **HAUTES PERFORMANCES** : Câble de 10m avec Ethernet, 4K 60Hz (jusqu'à 4096x2160p), bande passante de 18 Gbps, HDR10, et audio multi-flux 32 canaux avec sampling 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos); Câble unidirectionnel avec étiquettes source/affichage
- **CIRCUIT ACTIF** : L'amplificateur actif alimenté par le bus amplifie les signaux vidéo sur de plus longues distances afin d'étendre le signal HDMI jusqu'à 10m. Il prend en charge des espaces couleur supplémentaires, tels que Adobe RGB et YCC601 Color
- **CÂBLE DURABLE** : Câble 100% cuivre (28AWG) avec gaine TPE longue durée et serre-fils absorbant le stress des courbes fréquentes, protégeant l'âme du cordon HDMI UHD robuste ; TPE non toxique, sans halogène/certifié RoHS pour la durabilité environnementale
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Connecteurs plaqués or/blindage EMI supérieur avec feuille Al-Mylar et tresse en cuivre améliorant la fiabilité du signal, 4K60Hz sur de longues distances ; Idéal pour les salles de conférence/bureaux/salles de classe
- **SPECS** : 10m - Noir - Version : HDMI 2.0 - Connecteurs : M/M - Calibre du fil : 28 AWG - OD : 7.5mm - Gaine du câble : TPE - Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse en cuivre - Caractéristiques : ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, Colorimétrie BT.2020

Matériel

| | |
|---------------------------|--|
| Politique de garantie | 2 Years |
| Active or Passive Adapter | Actif |
| Nombre de conducteurs | 19 |
| Placage du connecteur | Or |
| Type de gaine de câble | TPE - Thermoplastic Elastomers |
| Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé |
| Normes de l'industrie | HDMI 2.0 |
| ID du chipset | Spectra7 - HT8181 |

Performance

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Video Revision | HDMI 2.0 |
| Spécifications audio | HDMI - 32 Channel Audio |

Connecteur(s)

| | |
|--------------|-----------------------|
| Connecteur A | 1 - HDMI (19 broches) |
| Connecteur B | 1 - HDMI (19 broches) |

Notes spéciales / Configuration

| | |
|----------|---------------------|
| Remarque | TVHDMIHDMI |
| | TVHDMIHDMI |
| | NoteDisplayHDMIHDMI |

Ce câble HDMI est unidirectionnel avec des connecteurs identifiés pour la source et l'écran. Veillez à ce que le connecteur HDMI étiqueté "Display" soit connecté à l'écran, au téléviseur ou au projecteur.

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
| Température de stockage | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
| Humidité | Humidité relative de 0 % à 85 % |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|------------------|
| Couleur | Noir |
| Style de connecteur | Droit |
| Calibre du fil | 28 AWG |
| Longueur de câble | 32.8 ft [10 m] |
| Dia. ext. du câble | 0.3 in [7.5 mm] |
| Longueur du produit | 32.8 ft [10.0 m] |
| Largeur du produit | 0.8 in [2.0 cm] |

Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Poids du produit 1.5 lb [0.7 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 8.6 in [21.9 cm]

Largeur du Colis 9.8 in [24.8 cm]

Hauteur du Paquet 2.1 in [5.4 cm]

Poids brut 1.5 lb [0.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® 2.0 actif et robuste de 10m

Informations de garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

