

Cavo HDMI attivo da 10 m con Ethernet - HDMI 2.0 4K 60Hz UHD - Cavo HDMI 4K robusto con fibra aramidica - Robusto cavetto HDMI ad alta velocità - Cavo video HDMI 2.0 per impieghi intensivi

ID prodotto: RH2A-10M-HDMI-CABLE



Questo cavo HDMI™ ad alta velocità attivo con Ethernet stabilisce una connessione tra dispositivi HDMI su lunghe distanze, ideale per cavi domestici e da ufficio.

Il cavo è dotato di un circuito amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI senza necessità di alimentazione esterna. È la soluzione perfetta per trasmissioni più lunghe senza alcuna perdita di segnale. È dotato di etichette di sorgente e display sui connettori per garantire che il display e la sorgente siano collegati correttamente.

Nota: Questo cavo presenta un'architettura unidirezionale che richiede l'installazione del cavo nella direzione corretta. Fare riferimento alle etichette Sorgente e Display sui connettori HDMI per assicurarsi che il dispositivo e la sorgente HDMI siano collegati correttamente.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **ALTE PRESTAZIONI:** cavo HDMI 2.0 10m con Ethernet, 4K 60Hz (fino a 4096x2160p), larghezza di banda di 18Gbps, HDR10 e audio multi-stream a 32ch con campionamento a 1536 Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos); cavo unidirezionale con etichette sorgente/display
- **CIRCUITO ATTIVO:** L'amplificatore attivo alimentato dal bus potenza i segnali video su distanze maggiori per estendere il segnale HDMI fino a 10 metri - Supporta spazi colore aggiuntivi, come Adobe RGB e YCC601 Color
- **CAVO DUREVOLE:** cavo in rame 100% (28AWG) con rivestimento in TPE di lunga durata e rilievi antistrappo assorbe le sollecitazioni delle curve frequenti, proteggendo il nucleo del robusto cavo UHD HDMI - Il TPE è atossico, privo di alogeni e certificato RoHS
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** i connettori placcati oro e la schermatura EMI di qualità superiore con lamina di Al-Mylar e treccia di rame migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale garantendo 4K 60Hz su lunghe distanze - Per sale conferenze/uffici/aule
- **CARATTERISTICHE:** 10m; Colore: nero; Versione: HDMI 2.0 - Connettori: Maschio a Maschio - Diametro: 28 AWG - Diametro esterno: 7,5 mm - Rivestimento: TPE; Schermo: Foglio di Al-Mylar con treccia di rame - ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, Colorimetria BT.2020

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Standard del settore	HDMI 2.0
ID chipset	Spectra7 - HT8181

Prestazioni

Video Revision	HDMI 2.0
Specifiche audio	HDMI - 32 Channel Audio

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
--------------	-------------------

Connettore B		1 - HDMI (19 pin)
Note/requisiti speciali	Nota	TVHDMIHDMI
		TVHDMIHDMI
		NoteDisplayHDMIHDMI
		This HDMI Cable is unidirectional with identified connectors for Source and Display. Please ensure that the HDMI connector labelled with "Display" is connected to the Display, TV, or Projector.
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0 to 50°C (32 to 122°F)
	Temperatura di conservazione	0 to 50°C (32 to 122°F)
	Umidità	Da 0 a 85% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	28 AWG
	Lunghezza del cavo	32.8 ft [10 m]
	OD cavo	0.3 in [7.5 mm]
	Lunghezza prodotto	32.8 ft [10.0 m]
	Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
	Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
	Peso prodotto	1.5 lb [0.7 kg]
Informazioni confezione		

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.6 in [21.9 cm]
Larghezza del Pacco	9.8 in [24.8 cm]
Altezza del Pacco	2.1 in [5.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.5 lb [0.7 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® 2.0 Attivo Robusto da 10m
-----------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.