

Cable HDMI 2.0 Certificado Premium de Alta Velocidad con Ethernet de 1,5m - Delgado - UHD 4K 60Hz - con Fibra de Aramida - HDMI 2.0 - TPE - para Monitores y TV

ID del Producto: RHDM150CMP



Este cable HDMI® Slim de alta velocidad con Ethernet soporta las exigencias diarias de la conexión de sus dispositivos HDMI. Probado para resistir un uso intensivo, este cable resistente es imprescindible tanto para aplicaciones empresariales como para consumidores.

Diseñado para el Uso Diario

El cable delgado HDMI® 2.0 con certificación Premium cuenta con refuerzo de fibra de aramida que lo protege del estrés de las flexiones frecuentes. Esto también permite que el cable se doble sin estirarse en exceso ni dañar el núcleo del cable.

Características Principales del Cable

La fibra de aramida añade resistencia y durabilidad al cable.

Los conductores aislados reducen la fricción y proporcionan más flexibilidad.

Protección EMI con lámina de aluminio-mylar con blindaje trenzado.

La cubierta del cable de TPE es más flexible que la de un cable de PVC estándar.

Cable HDMI delgado de 34 AWG con un diámetro exterior compacto de 4,7 mm.

Alivio de Tensión Flexible

El cable está fabricado para evitar que el conector se separe de la cubierta. El moldeado de alivio de tensión extralargo se ha probado para soportar más de 10 000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°.

Características Principales del Conector

El conector HDMI chapado en oro con blindaje metálico protege la placa de circuitos de las interferencias electromagnéticas y refuerza el punto de conexión.

Alivio de tensión probado para tolerar más de 10 000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°

Compatible con todas las especificaciones HDMI 2.0, este cable con certificación HDMI® Premium admite resoluciones de hasta 4K 60 Hz con un ancho de banda de hasta 18 Gbps. El cable HDMI también es compatible con HDR para una mayor relación de contraste y colores vivos, lo que proporciona una experiencia visual enriquecida y agradable.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **HDMI 2.0 Certificado Premium con Ethernet**: Ofrece 4K a 60 Hz (hasta 4096 x 2160p), un ancho de banda de 18 Gbps, HDR10, relaciones de aspecto ultraanchas y sonido envolvente de 32 canales, incluyendo Dolby Atmos y TrueHD
- **Materiales ultrarresistentes**: Ofrece una durabilidad extrema y aumenta la resistencia a la tracción, por lo que puede pasar por espacios reducidos y curvas extremas - La lámina de Al-Mylar con trenzado protege contra las interferencias EMI
- **Navegue por espacios reducidos con un diseño delgado y flexible**: La cubierta de TPE absorbe la tensión de las flexiones frecuentes sin dañar el cable - Diámetro exterior compacto de 4,7 mm para un ajuste limpio y flexible
- **Conecte en cualquier lugar o mientras se desplaza**: Compatible con televisores, monitores y barras de sonido - Funciona con ordenadores y dispositivos de streaming como Samsung, Sony, Dell, Apple TV y muchos más, HDMI 2.0 y versiones anteriores
- **La Elección de los Profesionales de Informática**: Nuestros cables HDMI se someten a rigurosas pruebas en nuestro laboratorio de innovación para garantizar una integridad de señal constante, una construcción duradera y una amplia compatibilidad

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Video Revision	HDMI 2.0
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	18Gbps
Resolución Digital Máxima	4K 60Hz
Especificaciones de Audio	Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 1536Hz

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
	1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Humedad	HR de 0 - 85%

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	34 AWG

Tipo de Gabinete	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Longitud del Cable	4.9 ft [1.5 m]
Cable OD	0.2 in [4.5 mm]
Longitud del Producto	5.0 ft [1.5 m]
Ancho del Producto	0.7 in [1.7 cm]
Altura del Producto	0.2 in [5.0 mm]
Peso del Producto	1.3 oz [38.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.3 in [21.2 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [1.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [54.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI de 1,5m
---------------------	------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

