

Cavo HDMI 2.0 certificato Premium con Ethernet da 1,5m- Durevole ad alta velocità UHD 4K 60Hz HDR - Robusto cavo HDMI M/M con fibra aramidica - TPE - Monitor, TV e display Ultra HD

ID prodotto: RHDM150CMP



Questo cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet resiste alle sollecitazioni quotidiane del collegamento dei dispositivi HDMI. Testato per resistere all'usura, questo cavo robusto è un accessorio indispensabile sia per le applicazioni aziendali che per quelle consumer.

Costruito per l'Uso Quotidiano

Il cavo HDMI Certificato Premium è dotato di un rinforzo in fibra aramidica che lo protegge dalle sollecitazioni delle piegature frequenti. Inoltre, consente al cavo di flettersi senza allungarsi eccessivamente o danneggiare il nucleo del cavo.

Caratteristiche Principali del Cavo

La fibra aramidica conferisce resistenza e durata al cavo

I conduttori isolati riducono l'attrito e offrono maggiore flessibilità

Protezione EMI con foglio di alluminio-mylar con schermatura a intreccio

Il rivestimento del cavo in TPE è più flessibile di un cavo standard in PVC

Scarico della Trazione Flessibile

Il cavo è costruito per evitare che il connettore si separe dal rivestimento. La struttura antistrappo extra-lunga è stata testata per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura con un angolo di 180°.

Caratteristiche Principali del Connettore

Il connettore HDMI placcato in oro con schermatura metallica protegge il circuito stampato dalle EMI e rafforza il punto di connessione

Lo scarico della trazione è stato testato per tollerare oltre 10.000 cicli di piegatura con un angolo di 180°.

Questo cavo HDMI Certificato Premium, che soddisfa tutte le specifiche HDMI 2.0, supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz con una larghezza di banda fino a 18Gbps. Il cavo HDMI supporta anche l'HDR per un rapporto di contrasto più elevato e colori vividi, offrendo un'esperienza visiva arricchita e piacevole.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **CAVO AD ALTE PRESTAZIONI:** cavo HDMI 2.0 certificato Premium con Ethernet da 1,5 m, 4K 60Hz (fino a 4096x2160p), 18 Gbps, HDR10, rapporto d'aspetto ultra ampio, audio 32ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos) con campionamento a 1536Hz
- **DUREVOLE:** cavo HDMI con fibra di aramide per un'elevata resistenza alla trazione; testato per oltre 10000 cicli di piegatura a 180° e 5000 inserzioni; la lamina di Al-Mylar con treccia fornisce una schermatura EMI che garantisce l'integrità del segnale
- **CAVO FLESSIBILE:** la guaina in TPE assorbe le sollecitazioni dovute alle frequenti piegature e protegge il nucleo del cavo HDMI UHD; il TPE è atossico, privo di alogeni e certificato RoHS per la sostenibilità ambientale; diametro del filo 34 AWG
- **APPLICAZIONI:** Ideale per la casa/ufficio e viaggi, funziona con computer/laptop/desktop/workstation; Collega un monitor/TV/display/proiettore/soundbar; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; Compatibile con HDMI 2.0 Ultra HD, e versioni precedenti, 1080p Full HD
- **SPECIFICHE:** 1,5 m; nero; HDMI 2.0; HDMI maschio-maschio; 34 AWG; Fibra aramidica; rivestimento: TPE; schermatura EMI; canale di ritorno audio (ARC), HDCP 2.2, CEC, colorimetria BT.2020; supportato a vita

Hardware

[Norme di garanzia](#) [Lifetime](#)

Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Video Revision	HDMI 2.0
Massima velocità di trasferimento dati	18 Gbps
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz
Specifiche audio	Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
	1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Umidità	0 - 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	34 AWG
Tipo enclosure	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Lunghezza del cavo	4.9 ft [1.5 m]

OD cavo	0.2 in [4.5 mm]
Lunghezza prodotto	5.0 ft [1.5 m]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [5.0 mm]
Peso prodotto	1.3 oz [38.0 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	8.3 in [21.2 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.8 cm]
Altezza del Pacco	0.5 in [1.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.9 oz [54.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI da 1,5 m
-----------------------------	------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

