

1,5m Premium Gecertificeerde HDMI 2.0 Kabel met Ethernet, Duurzame High Speed UHD 4K 60Hz, HDR10, Rugged M/M HDMI Kabel met Aramidevezel, TPE, Ultra HD Monitors, TVs & Displays

Productcode: RHDM150CMP



Deze High Speed HDMI kabel met Ethernet is de ideale oplossing voor het frequent aansluiten van je HDMI apparaten. De robuuste kabel is getest op zware slijtage en is een must-have voor zowel zakelijke als privétoepassingen.

Ontworpen voor Dagelijks Gebruik

De HDMI Premium gecertificeerde kabel is versterkt met aramidevezels die de kabel beschermen tegen spanning en waardoor deze kan worden gebogen zonder overmatige uitrekking of beschadiging van de kabelkern.

Belangrijkste Kabelkenmerken

Aramide vezel zorgt voor extra sterkte en duurzaamheid van de kabel

Geïsoleerde geleiders beperken fricties en bieden meer flexibiliteit

EMI bescherming met aluminium-mylar folie met gevlochten afscherming

TPE kabelmantel is flexibeler dan een standaard PVC kabel

Flexibele Trekontlasting

De kabel is zo ontworpen dat de connector niet los komt van de mantel. De extra lange trekontlasting is getest op meer dan 10.000 buigcycli onder een hoek van 180°.

Belangrijkste Connectorkenmerken

HDMI vergulde connector met metalen afscherming beschermt het circuit tegen EMI en versterkt het contactpunt.

Trekontlasting getest op meer dan 10.000 buigcycli onder een hoek van 180°.

Deze HDMI Premium gecertificeerde kabel ondersteunt alle HDMI 2.0 specificaties met resoluties tot 4K 60Hz en een bandbreedte tot 18Gbps. Daarnaast ondersteunt de HDMI-kabel HDR voor een hogere contrastratio en levendige kleuren voor een rijke en aangename kijkervaring.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE Kabel:** 1,5m Premium Gecertificeerde HDMI 2.0 met Ethernet, 4K 60Hz (tot 4096x2160p), 18Gbps bandbreedte, HDR10 voor hoge contrast ratio, ultra wide aspect ratio, 32ch multi-stream audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos) 1536Hz sampling
- **DUURZAAM:** HDMI kabel met aramide vezel voor duurzaamheid; Getest tot 10000+ buigcycli onder een hoek van 180° & 5000+ inserties; Al-Mylar folie met vlechtwerk voor EMI afscherming garandeert de signaalintegriteit; Ideaal voor commerciële omgevingen
- **FLEXIBELE KABEL:** Duurzame TPE-mantel en trekontlasting absorbeert spanning van frequente buigingen en beschermt de kern van de robuuste UHD HDMI 34AWG-kabel; TPE is niet-toxisch, halogeenvrij en RoHS-gecertificeerd voor ecologische duurzaamheid
- **TOEPASSINGEN:** Ideaal voor thuis/kantoor en onderweg; Werkt met computer/laptop/desktop/workstation; Sluit een tv/monitor/display/projector/soundbar aan; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; Compatibel met HDMI 2.0 Ultra HD, 1080p Full HD en vorige HDMI-versies
- **SPECS:** 1,5 meter; Zwart; HDMI 2.0; HDMI Male naar Male; 34 AWG; Versterking: Aramidevezel; Mantel: TPE; EMI Afscherming; Audio Return Channel (ARC), HDCP 2.2, CEC, BT.2020 colorimetrie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief

	Connectormateriaal	Goud
	Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Prestaties	Video Revision	HDMI 2.0
	Maximale overdrachtsnelheid	18 Gbps
	Maximale digitale resoluties	4K 60Hz
	Audiospecificaties	Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig)
		1 - HDMI (19-polig)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Vochtigheid	0 - 85% RH
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	34 AWG
	Type behuizing	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
	Kabellengte	4.9 ft [1.5 m]
	Buitendiameter kabel	0.2 in [4.5 mm]
	Lengte product	5.0 ft [1.5 m]

Breedte product	0.7 in [1.7 cm]
Hoogte product	0.2 in [5.0 mm]
Gewicht product	1.3 oz [38.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	8.3 in [21.2 cm]
Breedte Verpakking	7.8 in [19.8 cm]
Hoogte Verpakking	0.5 in [1.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.9 oz [54.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1,5m HDMI Kabel
-------------	---------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.