

Câble Premium HDMI 2.0 Certifié avec Ethernet 1m - UHD High Speed 4K 60Hz HDR - Résistant - Cordon Robuste M/M en Fibre d'Aramide - TPE - Écrans/TV/Affichages Ultra HD - Blanc

N° de produit: RHDMM1MP



Ce câble HDMI® Haute Vitesse Premium avec Ethernet résiste aux exigences quotidiennes de la connexion de vos appareils HDMI. Testé pour supporter l'usure intense, ce câble robuste est indispensable pour les applications professionnelles et grand public.

Le câble HDMI certifié Premium est renforcé par des fibres d'aramide qui le protègent des contraintes des courbures fréquentes lors de la connexion de votre TV ou de votre moniteur. Cela permet également au cordon de se plier sans trop s'étirer ou endommager le noyau du câble.

<ol>

- Les fibres d'aramide ajoutent de la résistance et de la durabilité au câble
- Les conducteurs isolés réduisent les frictions et offrent plus de flexibilité
- Protection EMI avec feuille d'aluminium-mylar et blindage tressé
- La gaine en TPE est plus flexible qu'un câble standard en PVC</ol>

Le câble de haute qualité est conçu pour empêcher le connecteur de se séparer de la gaine. Le moulage de relief de tension extra-long est testé pour supporter plus de 10 000 cycles de flexion à un angle de 180°.

<ol>

- Connecteur HDMI plaqué or avec blindage métallique protège le circuit imprimé contre les interférences EMI et renforce le point de connexion

- Relief de tension testé pour supporter plus de 10 000 cycles de flexion à un angle de 180°

Supportant toutes les spécifications HDMI 2.0, ce câble adaptateur HDMI certifié Premium prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K à 60Hz avec une bande passante allant jusqu'à 18Gbps. Le câble HDMI prend également en charge le HDR pour un meilleur rapport de contraste et des couleurs vives, offrant ainsi une expérience de visionnage enrichie et agréable.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connectez des écrans et appareils 4K/Ultra HD

## Spécifications techniques

- **CÂBLE HAUTE PERFORMANCE** : 1 m Premium Certified HDMI 2.0 avec Ethernet, 4K 60Hz (jusqu'à 4096x2160p), bande passante 18Gbps, HDR10 pour un rapport de contraste élevé, rapport d'aspect ultra large, audio multi-flux 32 Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos) échantillonnage 1536Hz
- **DURABLE** : Câble HDMI avec fibre aramide pour une résistance à la traction et une durabilité élevées ; Testé jusqu'à 10000+ cycles de pliage à un angle de 180° et 5000+ insertions ; Feuille Al-Mylar avec tresse fournit un blindage EMI assure l'intégrité du signal ; Idéal pour les environnements commerciaux
- **CÂBLE FLEXIBLE** : la gaine en TPE absorbe la contrainte des courbures en protégeant le centre du cordon HDMI ; le TPE est sans halogène et bénéficie de la certification RoHS ; câble de 0,05 mm ; garantie à vie StarTech.com
- **APPLICATIONS** : Idéal pour la maison/le bureau et les voyages, fonctionne avec un ordinateur/un ordinateur portable/un ordinateur de bureau/une station de travail ; Connectez votre TV/moniteur/écran/projecteur/barre de son ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG ; Compatible avec HDMI 2.0 Ultra HD, 1080p Full HD et les versions précédentes de HDMI
- **CARACTÉRISTIQUES** : 1 m | Noir | HDMI 2.0 | HDMI mâle à mâle | 34 AWG | Renforcement : Fibre aramide | Gaine : TPE | Blindage EMI | Canal de retour audio (ARC), HDCP 2.2, CEC, colorimétrie BT.2020 | Garantie à vie

---

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	18 Gbit/s
Spécifications audio	Jusqu'à 32 voies audio avec un taux d'échantillonnage de 1536 Hz

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
	1 - HDMI (19 broches)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	34 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	39.4 in [100.0 cm]
Largeur du produit	0.7 in [1.7 cm]
Hauteur du produit	0.2 in [0.5 cm]
Poids du produit	1.2 oz [33 g]

---

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.1 in [20.7 cm]
Package Width	5.9 in [15.1 cm]

Package Height 0.9 in [2.2 cm]

Poids brut 3.0 oz [84.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI de 2 m

---

Informations de  
garantie

Warranty À Vie

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis