

1 m Premium High Speed HDMI kabel met Ethernet - 4K 60Hz

Productcode: RHDMM1MP



Deze 1 m high-speed HDMI kabel met Ethernet is bestand tegen de dagelijkse belasting bij het aansluiten van uw HDMI apparaten. Deze sterke kabel, die aan extreme slijtagetesten werd onderworpen, is een must voor zowel zakelijke als consumententoepassingen.

De HDMI premium gecertificeerde kabel is versterkt met aramidevezel die de kabel tegen frequent buigen (van het aansluiten van uw tv of monitor) beschermt. Hierdoor kan de kabel ook worden gebogen zonder kans op overrekken en kabel beschadigingen.

- Aramidevezel maakt de kabel extra sterk en duurzaam
- Geïsoleerde geleider verminderen wrijving, bieden meer flexibiliteit
- Bescherming tegen EMI (elektromagnetische interferentie) met aluminium-mylar folie met gevlochten afscherming
- TPE kabelmantel is flexibeler dan een standaard PVC kabel

Deze hoogwaardige kabel is zo vervaardigd dat de connector niet van de mantel loskomt. De extra lange gegoten trekontlasting is bestand tegen meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°.

- Vergulde HDMI connector met metalen afscherming beschermt de printplaat tegen EMI en versterkt het verbindingspunt
- Trekontlasting bestand tegen meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°

Deze premium gecertificeerde HDMI kabel ondersteunt alle HDMI 2.0 specificaties en resoluties tot 4K

60 Hz bij een bandbreedte tot 18 Gbps. De HDMI kabel ondersteunt ook HDR (High Dynamic Range) voor een hogere contrastverhouding en levendige kleuren voor een verrijkte en aangename kijkervaring.

De RHDMM1MP wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: DuPont™ en Kevlar® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van E.I. du Pont de Nemours and Company.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit 4K/Ultra HD-schermen en -apparaten aan

Eigenschappen

- Sluit uw schermen aan met een gecertificeerde HDMI kabel die bestand is tegen de dagelijkse belasting
- Duurzame HDMI kabel is versterkt met Kevlar aramidevezel voor grotere treksterkte (5x sterker dan staal)
- Extra lange trekcontlasting getest met meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°
- Met een zachte TPE-mantel biedt deze 1 meter lange HDMI kabel flexibele aansluitingen
- Ondersteunt alle HDMI 2.0 specificaties voor veel kijkplezier

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Audiospecificaties	Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
--------------------	---



Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
	HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	30 AWG
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	0.7 in [17 mm]
Hoogte product	0.2 in [5 mm]
Gewicht product	1.2 oz [33 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.9 in [15 cm]
Package Width	0.8 in [20 mm]
Package Height	8.1 in [20.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.9 oz [82 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	HDMI kabel
-------------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

