

1 m premium höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz

Produkt ID: RHDMM1MP



Denna förstklassiga höghastighets-HDMI™-kabel med Ethernet klarar de dagliga kraven på att ansluta dina HDMI-enheter. Testad för att klara av påfrestande slitage är den robusta kabeln ett måste för både affärs- och konsumenttillämpningar.

Den premiumcertifierade HDMI-kabeln har aramidfiberförstärkning. Det ger kabeln extra hållbarhet så att den kan motstå påfrestningen av frekventa böjningar när du ansluter din tv eller bildskärm. Detta gör även att sladden kan spännas utan att översträckas eller att kabelns kärna skadas.

- Aramidfiber tillför styrka och hållbarhet till kabeln
- Isolerade ledare minskar friktionen och ger större flexibilitet
- EMI-skydd med aluminium-mylarfolie med flätad skärmning
- TPE-kabelhöljet är flexiblare än en vanlig PVC-kabel

Den högkvalitativa kabeln är konstruerad för att förhindra att kontakten separeras från höljet. Den extra långa avlastningsformen har testats för att klara över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel.

- HDMI:s guldpläterade kontakt med metallskärm skyddar kretskortet från EMI och förstärker anslutningspunkten
- Dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel

Den här premiumcertifierade HDMI-kabeladaptern, som stöder alla HDMI 2.0-specifikationer, stöder också upplösningar upp till 4K 60 Hz med en bandbredd på upp till 18 Gbps. HDMI-kabeln stöder

också HDR för högre kontrastförhållande och livliga färger som ger en berikad och trevlig tittarupplevelse.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI:s varumärkesidentitet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut 4K/Ultra HD-skärmar och -enheter

Funktioner

- Anslut dina skärmar med en certifierad HDMI-kabel byggd för att tåla daglig användning
- **HÅLLBAR:** HDMI-kabel med aramidfiber för hög draghållfasthet och hållbarhet. Testad upp till 10 000+ böjningscykler vid 180° vinkel och 5 000+ insättningar. Flätad mylarfolie av aluminium ger EMI-skärmning och säkerställer signalintegritet. Idealisk för kommersiella miljöer
- **FLEXIBEL KABEL:** Slitstark TPE-mantel och dragavlastning absorberar belastning från frekventa böjningar och skyddar kärnan i den robusta UHD HDMI 34AWG-kabeln. TPE är giftfri, halogenfri och RoHS-certifierad för miljömässig hållbarhet
- **ANVÄNDNING:** Perfekt för hemmet/kontoret och resor, fungerar med stationär dator/bärbar dator/skrivbord/arbetsstation. Anslut din tv/monitor/bildskärm/projektor/soundbar. Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG. Kompatibel med HDMI 2.0 Ultra HD, 1080p Full HD och tidigare HDMI-versioner
- Stöder alla HDMI 2.0-specifikationer för bästa möjliga visningsupplevelse

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	18 Gbps
Audio-specifikationer	Upp till 32 audiokanaler med 1536 Hz samplingsfrekvens

Kontakt(er)

Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
	1 - HDMI (19-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	34 AWG
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	0.7 in [1.7 cm]
Produkt höjd	0.2 in [0.5 cm]
Produktvikt	1.2 oz [33 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.1 in [20.7 cm]
Package Width	5.9 in [15.1 cm]
Paketets höjd	0.9 in [2.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.0 oz [84.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - hdmi-kabel
-----------------	----------------

Warranty Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.