

1 m Premium Gecertificeerde HDMI 2.0 Kabel met Ethernet, Duurzame High Speed UHD 4K 60Hz HDR, Robuuste M/M Kabel met Aramidevezel, TPE, Ultra HD Monitors, TVs & Displays

Productcode: RHDM11MPW



Deze Premium High Speed HDMI™ Kabel met Ethernet is ontworpen om aan de dagelijkse eisen van het aansluiten van uw HDMI-apparaten te weerstaan. De robuuste kabel is getest op zware slijtage en is een must-have voor zowel zakelijke als consumententoepassingen.

De Premium gecertificeerde HDMI kabel heeft een Aramidevezel versteviging die de kabel beschermt tegen de stress van veelvuldige buigingen bij het aansluiten van uw tv of monitor. Hierdoor kan de kabel ook worden gebogen zonder kans op overrekken of beschadiging van de kabelkern.

- Aramidevezel maakt de kabel extra sterk en duurzaam
- Geïsoleerde geleider vermindert wrijving, bieden meer flexibiliteit
- Bescherming tegen EMI (elektromagnetische interferentie) met aluminium-mylar folie met gevlochten afscherming
- TPE kabelmantel is flexibeler dan een standaard PVC kabel

De kabel is zo vervaardigd dat de connector niet van de mantel loskomt. De extra lange gegoten trekontlasting is bestand tegen meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°.

- Vergulde HDMI connector met metalen afscherming beschermt de printplaat tegen EMI en versterkt het verbindingspunt
- Trekontlasting bestand tegen meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°

Deze 1 meter witte premium gecertificeerde HDMI kabel ondersteunt alle HDMI 2.0 specificaties en resoluties tot 4K 60Hz bij een bandbreedte tot 18 Gbps. De korte mannelijk naar mannelijk HDMI kabel ondersteunt ook HDR voor een hogere contrastverhouding en levendige kleuren voor een verrijkte en aangename kijkervaring.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit 4K/Ultra HD-schermen en -apparaten aan

Eigenschappen

- **HOGE PRESTATIEKABEL:** 1m Premium gecertificeerde HDMI 2.0 met Ethernet, 4K 60Hz (tot 4096x2160p), 18 Gbps bandbreedte, HDR10 voor hoge contrastverhouding, Ultrabrede beeldverhouding, 32 Ch multi-stream audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos) 1536Hz sampling
- **DUURZAAM:** HDMI-kabel met aramidevezels voor hoge treksterkte en duurzaamheid. Getest tot 10000+ buigcycli bij 180° hoek & 5000+ aansluitingen. Al-Mylar Folie biedt EMI afscherming zorgt voor signaalintegriteit. Ideaal voor commerciële omgevingen
- **FLEXIBELE KABEL:** Langdurige TPE-mantel en trekontlasting absorbeert spanning van frequente buigingen en beschermt de kern van de robuuste UHD HDMI 34AWG-kabel. TPE is niet-toxisch, halogeenvrij en RoHS-gecertificeerd voor ecologische duurzaamheid
- **TOEPASSINGEN:** Ideaal voor thuis/kantoor en reizen. Werkt met computer/laptop/desktop/werkstation. Sluit uw TV/monitor/display/projector/soundbar aan. Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG. Compatibel met HDMI 2.0 Ultra HD, 1080p Full HD en eerdere HDMI-versies
- **SPECS:** 1m - Wit - HDMI 2.0 - HDMI Male naar Male - 34 AWG - Versterking: Aramidevezels - Mantel: TPE - EMI bescherming | Audio Return Channel (ARC), HDCP 2.2, CEC, BT.2020 colorimetrie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud

	Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Prestaties		
	Audiospecificaties	Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Connector(en)		
	Connector A	1 - HDMI (19-polig)
		1 - HDMI (19-polig)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Wit
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	34 AWG
	Kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
	Breedte product	0.7 in [1.7 cm]
	Hoogte product	0.3 in [7.7 mm]
	Gewicht product	1.2 oz [33.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.1 in [20.7 cm]
	Breedte Verpakking	5.9 in [15.1 cm]
	Hoogte Verpakking	0.9 in [2.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.8 oz [80.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		

Meegeleverd	1 - HDMI Cable
-------------	----------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.