


2-till-1 RJ45 splitterkabeladapter - F/M

Produkt ID: RJ45SPLITTER



Splitterkabeladaptern RJ45SPLITTER 2-till-1 RJ45 ökar antalet RJ45-nätverksanslutningar på ett RJ45-vägguttag, vilket ger två 10/100 Ethernet-signaler genom en enda Cat5/Cat5e-kabel.

På ena änden av installationen kan splittern ansluta två patchkablar från ett nav eller växla till en enda port på en patchpanel, medan på den andra delen av installationen ansluter splittern till en enda Cat5 / Cat5e-nätverksdropp via ett vägguttag som sedan kan delas och anslutas till två separata enheter. Patchpanelen och vägguttaget är anslutna via en enda Cat5/Cat5e-kabel.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Tillåter två 10/100 Ethernet-signaler genom en enda Cat5/5e-kabel.
- Kan inte användas för att dela en enda nätverkslinje med två datorer - använd en hubb istället
- Perfekt för 10/100Mbps Ethernetanslutning (Ej lämplig för Gigabit-nätverk (1000Mbps))

Funktioner

- RJ45-SPLITTER: Denna RJ45-kabeladapter möjliggör två 100 Mb nätverksanslutningar från en enda

8-trådig nätverksanslutning, utan att du behöver dra ytterligare kablar

- **ENKEL INSTALLATION:** RJ45-splitterkabeln är enkel att använda och installera. Kombinerar två Ethernet-portar i ett RJ45-vägguttag och delar sedan upp en Cat 5/5e-ledning tillbaka till två enheter genom vägguttaget i andra änden av anslutningen
- **PÅLITLIG OCH HÅLLBAR:** RJ45-adaptorn ger en stabil anslutning för två enheter, så att du kan arbeta effektivt utan avbrott
- **VIKTIG ANMÄRKNING:** Den här adaptorn kan inte användas för att dela upp en nätverksanslutning i två portar. Adaptorn är avsedd att användas i par, till exempel för att ansluta två enheter på destinationssidan till två Ethernet-portar på källsidan via en enda kabeldragning
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här RJ45-videosplittern är designad och byggd för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	8
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Kontakt(er)

Connector A	1 - RJ-45
Connector B	2 - RJ-45

Utseende

Färg	Beige
Tråddimension	24 AWG
Kabellängd	13.0 in [330 mm]
Produktlängd	13.0 in [33.0 cm]
Produktbredd	1.2 in [3.0 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
Produktvikt	0.7 oz [21.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd	6.2 in [15.8 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 oz [32.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 2-till-1 RJ45 splitterkabeladapter - F/M
-----------------	--

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.