

12U Serverkast rack met zijwaartse wandmontage

Productcode: RK1219SIDEM



In de RK1219SIDEM open frame serverkast/rack voor zijdelingse wandmontage (12U, 19 inch breed) kunt u uw servers, audiovisuele of netwerkapparatuur loodrecht op de wand monteren voor een gemakkelijke toegang tot geïnstalleerde apparatuur. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

De kast biedt open toegang tot zowel de voor- als achterzijde van uw apparaten, wat het aanpassen van bekabeling, controleren van LED's en de toegang tot instelknoppen gemakkelijk maakt; bovendien zorgt de zijdelingse montage voor een kastruimte die dieper is dan bij normale wandkasten mogelijk is.

Het open-frame rack is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig koudgewalst staal voor sterkte en duurzaamheid en zorgt voor een maximale ventilatie bij een maximaal draagvermogen van wel 160 kg. Het rack wordt tevens geleverd met alle voor de montage van uw apparatuur benodigde M5 schroeven en moeren, zodat u deze niet nog eens apart hoeft aan te schaffen.

Met levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de muur in een kantoor, magazijn of winkelhal.
- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over

de organisatie

- Montage van componenten voor audiovisuele distributie of de omroep

Eigenschappen

- Muurbevestigingen liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit (vooral geschikt voor de Noord-Amerikaanse systeembouw van wanden)
- Inclusief alle benodigde schroeven / moeren voor het monteren van apparatuur
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Apparatuur wordt loodrecht op de wand gemonteerd
- Stevige constructie uit koudgewalst staal
- Open-frame uitvoering voor een optimale ventilatie
- Volledig gemonteerd geleverd en klaar voor gebruik

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	12U
Speciale functies	Volledig gemonteerd geleverd wandmonteerbaar
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	351.4 lb [159 kg]
-----------------	-------------------

Fysieke



eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal

Product Measurements

Lengte product	22.3 in [56.6 cm]
Breedte product	21.2 in [53.8 cm]
Hoogte product	25.9 in [65.9 cm]
Gewicht product	46.7 lb [21.2 kg]
Maximale montagediepte	20.8 in [52.9 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	23.3 in [59.2 cm]
Package Width	22.1 in [56.2 cm]
Package Height	27.2 in [69 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	54.6 lb [24.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	12U-rack
	M5 schroeven
	M5 moeren

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

