

12U 19in Hinged Wall Mount Server Rack Cabinet w/ Vented Glass Door

ID del Producto: RK1219WALH



This 12U Rack offers a durable solution for mounting valuable server equipment, routers, switches and other networking equipment while saving space and hassle. The sturdy 12U rack features a high quality steel design and a vented, tempered glass door to help keep your rack mount equipment safe and cool.

A suitable addition to any server room, wiring closet, manufacturing area, warehouse or locale where networking equipment requires an added level of protection, the 12U rack accommodates 19" wall mount devices (19" depth) and features a rear-hinged design that makes it easier to access cabling and device ports.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Mounting standard 19 in. networking equipment in exposed or insecure locations

Características

- Unique hinged design swings open for easy access to a your equipment
- Cable pass-through at rear of cabinet
- Fan mounts for optional additional cooling
- Sturdy steel design

- Tempered, vented, lockable glass front door
- Removable side panels with lock.

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	12U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Se envía totalmente ensamblado
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En L
Opciones de enfriamiento	Dos ventiladores opcionales: 120mm
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	132.6 lb [60 kg]
--------------------	------------------

Características Físicas

Color	Gris
Tipo de Puerta Delantera	Acero con ventana de vidrio
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble

Tipo de Panel Lateral	Acero
Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Tipo de Puerta Trasera	Acero
Características de la puerta trasera	Candado de seguridad con llave

Medidas del Producto

Ancho Interno	23.4 in [59.5 cm]
Profundidad Interna	21.2 in [53.8 cm]
Longitud del Producto	22.2 in [56.4 cm]
Ancho del Producto	22.0 in [55.9 cm]
Altura del Producto	25.0 in [63.6 cm]
Peso del Producto	58.1 lb [26.3 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	15.5 in [39.3 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	0.5 in [12 mm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	26.9 in [68.2 cm]
Ancho de la Caja	26.3 in [66.7 cm]
Altura de la Caja	27.0 in [68.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	64.2 lb [29.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	12U Server Cabinet
---------------------	--------------------



Sets of Keys

Tornillos M6

Tuercas Enjauladas M6

Herramienta Torx

Llave hexagonal

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

