

12U 19in Hinged Wall Mount Server Rack Cabinet w/ Vented Glass Door

Productcode: RK1219WALH



This 12U Rack offers a durable solution for mounting valuable server equipment, routers, switches and other networking equipment while saving space and hassle. The sturdy 12U rack features a high quality steel design and a vented, tempered glass door to help keep your rack mount equipment safe and cool.

A suitable addition to any server room, wiring closet, manufacturing area, warehouse or locale where networking equipment requires an added level of protection, the 12U rack accommodates 19" wall mount devices (19" depth) and features a rear-hinged design that makes it easier to access cabling and device ports.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Mounting standard 19 in. networking equipment in exposed or insecure locations

Eigenschappen

- Unique hinged design swings open for easy access to a your equipment
- Cable pass-through at rear of cabinet
- Fan mounts for optional additional cooling
- Sturdy steel design

- Tempered, vented, lockable glass front door
- Removable side panels with lock.

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	12U
Speciale functies	Verstelbare montagerails Volledig gemonteerd geleverd wandmonteerbaar
Montagerailprofiel	L-Shape
Koelopties	Twee optionele ventilatoren: 120 mm
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	132.6 lb [60 kg]
-----------------	------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Type voordeur	Staal met glazen raam
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staal
Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen

Type achterdeur	Staal
Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel

Product Measurements

Interne breedte	23.4 in [59.5 cm]
Interne diepte	21.2 in [53.8 cm]
Lengte product	22.2 in [56.4 cm]
Breedte product	22.0 in [55.9 cm]
Hoogte product	25.0 in [63.6 cm]
Gewicht product	58.1 lb [26.3 kg]
Maximale montagediepte	15.5 in [39.3 cm]
Minimale montagediepte	0.5 in [12 mm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	26.9 in [68.2 cm]
Package Width	26.3 in [66.7 cm]
Package Height	27.0 in [68.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	64.2 lb [29.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	12U Server Cabinet
	Sets of Keys
	M6 schroeven
	M6 kooimoeren



Torx-gereedschap

Inbussleutel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

