

Rack Réseau Mural à Charnières 4 Montants 12U, Rack 19" à Cadre Ouvert avec Profondeur de Montage de 50,2cm, Rack de Données Pivotant à Montage Mural pour Matériel IT/AV

Nº de produit: RK1219WALLOH



Le rack de serveur ouvert à fixation murale à charnières 12U RK1219WALLOH vous permet de monter vos serveurs, équipements audio/vidéo ou de réseau (de 19 pouces) et offre une conception à charnières qui permet à tout le cadre de s'ouvrir en pivotant pour une installation et un entretien faciles de votre équipement.

Le rack à montage mural 12U possède 4 montants pour un support additionnel de votre équipement, avec une capacité maximale de 63 kg. Construit en acier massif pressé à froid haute qualité pour une résistance et une durabilité accrues, le rack de serveur à montage mural et cadre ouvert permet une circulation d'air optimale et il est fourni avec toutes les vis et tous les écrous cage nécessaires à la fixation de votre équipement, vous évitant ainsi d'avoir à les acheter séparément.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation

- Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo

Spécifications techniques

- **RACK MURAL 12U 4 PIEDS** : Le rack pour serveur IT avec une profondeur de montage maximale de 50,2cm est parfait pour installer des switchs réseau à l'écart (par exemple en hauteur sur un mur) dans un entrepôt/un bureau/une salle de serveurs/un magasin
- **CONCEPTION OPTIMISÉE** : Le rack de données mural est doté d'un cadre ouvert à charnières qui permet à l'ensemble du cadre de s'ouvrir pour faciliter l'installation; La circulation de l'air permet de maintenir votre équipement IT, audiovisuel, etc au frais
- **CONÇU POUR DURER** : Le rack mural 12U pour équipement IT offre un design à 4 pieds pour un support supplémentaire de votre équipement; Construit en acier laminé à froid SPCC pour la solidité et la durabilité avec une capacité de poids maximale de 63 kg
- **ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ** : Le rack de serveur à charnières est livré entièrement assemblé avec toutes les vis de rack et les écrous à cage nécessaires au montage de votre équipement; Le rack de données à charnières est conforme à la norme EIA/ECA-310-E
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce rack réseau mural 12U est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	12U
Caractéristiques particulières	Livré complètement assemblé
	Fixation murale
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 139.7 lb [63.4 kg]

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Product Measurements

Longueur du produit 23.7 in [60.2 cm]

Largeur du produit 21.9 in [55.5 cm]

Hauteur du produit 25.5 in [64.7 cm]

Poids du produit 50.1 lb [22.7 kg]

Profondeur de montage maximal 19.8 in [50.2 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat Non

Longueur du Paquet 26.9 in [68.2 cm]

Largeur du Paquet 29.1 in [73.9 cm]

Hauteur du Paquet 30.2 in [76.8 cm]

Poids brut 58.0 lb [26.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Rack à fixation murale à charnières

48 - Vis de panneau UNF n° 10-32

48 - Écrous cage UNF n° 10-32

1 - Guide de démarrage rapide

Informations de garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

