Armadio di Rete 19" 12U a Parete, Server Rack a Telaio Aperto con Cerniere per Apertura Posteriore, 4 Montanti e Profondità di Montaggio di 50cm

ID prodotto: RK1219WALLOH

Il server rack 12U a giorno per montaggio a parete RK1219WALLOH consente il montaggio a parete di server (larghezza 19"), apparecchiature A/V o di rete e presenta un design del rack a cerniera che consente di aprire l'intero frame per una semplice installazione e manutenzione dell'apparecchiatura.

Il rack 12U per montaggio a parete offre un design a 4 staffe per un ulteriore supporto dell'apparecchiatura e una capacità di carico massima di 63 kg. Realizzato in acciaio pressato a freddo SPCC di alta qualità per la massima resistenza e durata, il server rack a giorno per montaggio a parete permette un flusso d'aria ottimale e viene spedito completo di tutte le viti e i dadi ingabbiati necessari per il montaggio dell'apparecchiatura evitando così di doverli acquistare separatamente.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Applicazioni

• Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato

• Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti

• Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video

Caratteristiche

• RACK DA PARETE A 4 MONTANTI 12U CON CERNIERA: il rack per server IT con profondità di montaggio massima di 50,2 cm è perfetto per l'installazione di switch di rete non in vista (ad esempio in alto su una parete) in magazzino, ufficio, sala server o negozio

• DESIGN OTTIMIZZATO: il rack dati per montaggio a parete presenta un design a telaio aperto con cerniera che consente all'intero telaio di aprirsi per facilitare l'installazione e la manutenzione. Garantisce inoltre il flusso d'aria fra le apparecchiature

• COSTRUITO PER DURARE: il rack per apparecchiature informatiche da muro 12U offre un design a 4 post per un supporto aggiuntivo. Costruito in acciaio laminato a freddo SPCC di alta qualità per garantire resistenza e durata, con una portata massima di 63 kg

• COMPLETAMENTE ASSEMBLATO: Il rack per server a cerniera viene consegnato completamente assemblato e tutte le viti/dadi a gabbia necessari per il montaggio delle apparecchiature; L' armadio Rack a telaio aperto è conforme a EIA/ECA-310-E

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rack di rete da parete 12U è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	12U
Funzioni speciali	Consegna con assemblaggio completo
	Possibilità di montaggio a parete
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

	Weight Capacity	139.7 lb [63.4 kg]
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Construction Material	Acciaio
Product Measurements		
	Lunghezza prodotto	23.7 in [60.2 cm]
	Larghezza prodotto	21.9 in [55.5 cm]
	Altezza prodotto	25.5 in [64.7 cm]
	Peso prodotto	50.1 lb [22.7 kg]
	Profondità di montaggio massima	19.8 in [50.2 cm]
Informazioni confezione		
	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
	Lunghezza Confezione	26.9 in [68.2 cm]
	Larghezza del Pacco	29.1 in [73.9 cm]
	Altezza del Pacco	30.2 in [76.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	58.0 lb [26.3 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Rack per montaggio a parete con cerniera
		48 - #10-32 viti pannello UNF
		48 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF
		1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.