

Rack de Servidores Abierto de 12U Abisagrado de Pared - de 19 Pulgadas - de 4 Postes  
- con 50cm de Profundidad de Montaje - para Equipo de Redes AV

ID del Producto: RK1219WALLOH



El rack de servidores abisagrado de montaje en pared 12U de 22 pulgadas de profundidad RK1219WALLOH le permite montar en la pared sus servidores (19 pulgadas de ancho), A/V o equipos de red y cuenta con un diseño de bastidor con bisagras que permite que todo el bastidor se abra para facilitar la instalación y el mantenimiento de su equipo.

El bastidor mural 12U ofrece un diseño de 4 postes para un soporte adicional de su equipo, almacenando una capacidad máxima de peso de 63kg (140 lb). Construido en acero laminado en frío SPCC de alta calidad para una mayor resistencia y durabilidad, el bastidor para servidores de montaje en pared con marco abierto permite el máximo flujo de aire, y se envía completo con todos los tornillos y tuercas enjauladas necesarios para montar su equipo, ahorrando el gasto de comprarlos por separado.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Perfecto para instalar conmutadores de red en sitios en donde no estorben, y en lo alto de una pared en una sucursal, almacén o supertienda
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de bastidores pequeños dispersos por toda la organización

- Instale componentes de transmisión o distribución de audio/video

## Características

- **RACK DE MONTAJE EN PARED DE 4 POSTES 12U CON BISAGRAS:** profundidad máxima de montaje de 50.2 cm (19.8in) - Perfecto para instalar conmutadores de red fuera del paso (por ejemplo, en lo alto de una pared) en su almacén, oficina o sala de servidores
- **DISEÑO OPTIMIZADO:** Diseño abierto con bisagras que permite que todo el rack se abra para facilitar la instalación y el mantenimiento - El flujo de aire sin obstrucciones ayuda a mantener sus equipos de datos / AV ventilados
- **FABRICADO PARA DURAR:** Ofrece un diseño de 4 postes para un soporte adicional de su equipo - Construido en acero laminado en frío SPCC de alta calidad para mayor resistencia y durabilidad con una capacidad máxima de peso de 63kg
- **TOTALMENTE ENSAMBLADO:** El rack abisagrado para servidores se envía totalmente montado con todos los tornillos y tuercas jaula necesarios para montar su equipo - El rack abisagrado para datos cumple las normas EIA/ECA-310-E
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este rack de red mural 12U está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	12U
Características Especiales	Se envía totalmente ensamblado
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

---

Rendimiento

Capacidad de Carga 139.7 lb [63.4 kg]

---

Características Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

---

Medidas del Producto

Longitud del Producto 23.7 in [60.2 cm]

Ancho del Producto 21.9 in [55.5 cm]

Altura del Producto 25.5 in [64.7 cm]

Peso del Producto 50.1 lb [22.7 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 19.8 in [50.2 cm]

---

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje) No

Longitud de la Caja 26.9 in [68.2 cm]

Ancho de la Caja 29.1 in [73.9 cm]

Altura de la Caja 30.2 in [76.8 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 58.0 lb [26.3 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Rack de Montaje en Pared con Bisagras

48 - Tornillos #10-32 UNF para Paneles

48 - Tuercas Jaula #10-32 UNF

1 - Guía Rápida de Inicio

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.