

Väggmonterat 12U-nätverksrack med fyra stolpar, 19-tums serverrack med öppen ram och 50 cm monteringsdjup, väggmonterat och utsvängbart datarack för IT/AV/patchpanel/datorutrustning

Produkt ID: RK1219WALLOH



Med RK1219WALLOH 12U svängbart serverrack med öppna ramar kan du väggmontera (19 tum breda) servrar samt A/V- eller nätverksutrustning. Racket har en svängbar design som gör att hela ramen kan öppnas vilket gör det lätt att installera och underhålla din utrustning.

12U rack för väggmontering har fyra stag som ger extra stöd åt din utrustning och kan bära upp maximalt 63 kg. Det svängbara racket med öppna ramar för väggmontering är tillverkat i högkvalitativt kallvalsat stål av SPCC kommersiell kvalitet för styrka och hållbarhet, ger maximalt luftflöde och levereras komplett med alla rackskruvar och korgmuttrar som krävs för montering vilket tar bort utgifterna för att köpa dem separat.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för att installera nätverksswitchar så att de inte är i vägen eller på väggen på ett filialkontor, i en lagerbyggnad eller på en stormarknad
- Perfekt för små till medelstora företag som behöver små racklösningar på olika ställen inom organisationen

- Montera ljud-/videosändnings- eller distribueringskomponenter

Funktioner

- **VÄGGMONTERAT 12U-RACK MED 4 STOLPAR OCH GÅNGJÄRN:** IT-serverrack med 50,2 cm (19,8 tum) maximalt monteringsdjup är perfekt för diskret installation av nätverksswitchar (t.ex. högt upp på en vägg) i lager, kontor, serverrum eller butik
- **OPTIMERAD DESIGN:** Det väggmonterade dataracket har en design med öppen ram som gör att hela ramen kan öppnas för enkel installation och underhåll. Obehindrat luftflöde hjälper till att hålla din data-/AV-/IT-utrustning sval
- **BYGGD FÖR ATT HÅLLA:** Väggmonterat 12U-datarack med 4 stolpar för extra stöd för din utrustning. Tillverkat av högkvalitativt kallvalsat SPCC-stål för styrka och hållbarhet med en maximal viktkapacitet på 63 kg
- **FÄRDIGMONTERAD:** Serverracket med gångjärn levereras färdigmonterat med alla rackskruvar och korgmuttrar som krävs för att montera din utrustning; Dataracket med gångjärn är EIA/ECA-310-E-kompatibelt
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Detta väggmonterade 12U-nätverksrack är designat och byggt för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	12U
Specialfunktioner	Ships Fully Assembled Kan monteras på väggen
Profil monteringsskenor	L-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

	Weight Capacity	139.7 lb [63.4 kg]
Utseende	Färg	Svart
	Construction Material	Stål
Product Measurements	Produktlängd	23.7 in [60.2 cm]
	Produktbredd	21.9 in [55.5 cm]
	Produkthöjd	25.5 in [64.7 cm]
	Produktvikt	50.1 lb [22.7 kg]
	Maximalt monteringsdjup	19.8 in [50.2 cm]
Förpackning	Platt paket (montering krävs)	Nej
	Paketets längd	26.9 in [68.2 cm]
	Package Width	29.1 in [73.9 cm]
	Paketets höjd	30.2 in [76.8 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	58.0 lb [26.3 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Svängbart väggmonterat rack
		48 - #10-32 UNF-panelskruvar
		48 - #10-32 UNF-korgmuttrar
		1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.