

Armoire Réseau Murale à 4 Montants 12U avec Étagère 1U, Armoire Serveur Murale 19" à Charnières pour Équipement IT/AV/Électronique/Ordinateur, Armoire Rack Ventilée Flexible

N° de produit: RK1224WALHM



Cette armoire réseau ou serveur 12U vous permet de monter votre équipement conforme à la norme EIA-310 au mur, dans un boîtier sécurisé qui dispose d'une porte arrière articulée pour faciliter l'accès à votre équipement. Le boîtier dispose d'une profondeur de montage ajustable de 6,1 cm à 50,04 cm pour offrir une solution de stockage robuste à votre équipement monté en rack.

Pour garantir la stabilité de votre équipement le plus lourd, ce rack offre une solution de montage à quatre montants. Il prend en charge un poids plus élevé par unité que les racks à deux montants, avec une capacité de charge totale allant jusqu'à 90 kg.

Économisez de l'espace au sol en montant le boîtier au mur. La conception à montage mural fait de ce boîtier la solution idéale pour optimiser le stockage de l'équipement dans votre salle de classe, boutique, salle de serveurs ou bureau. Ce rack inclut également une étagère 1U qui fournit une surface stable idéale pour stocker l'équipement non montable en rack ou encore vos outils.

Le rack réseau à montage mural facilite l'accès à votre équipement et au câblage grâce à une charnière arrière qui permet d'ouvrir le boîtier. En tournant le boîtier de 180 degrés lors de l'installation, vous pouvez inverser la direction de la charnière de sorte que le boîtier peut s'ouvrir du côté gauche ou du côté droit, selon vos préférences.

L'armoire réseau 12U dispose d'une porte avant amovible et réversible et de panneaux latéraux amovibles, chacun avec des mécanismes de verrouillage rapide, de sorte que vous puissiez facilement accéder à votre équipement. De plus, les portes et les panneaux du rack sont équipés d'un verrouillage indépendant pour la sécurité de votre équipement.

Pour simplifier la gestion des câbles, le rack inclut un rouleau d'attaches de câble à boucles auto-agrippantes de 3 m qui permet de stocker facilement vos câbles en les reliant entre eux ou en les fixant au rack. Le matériau auto-agrippant peut être découpé sur mesure, offrant ainsi une solution

idéale pour les câbles de tous les équipements montés en rack.

Ce boîtier rack serveur dispose d'une construction en acier extra-robuste, avec portes verrouillables pour toutes les entrées. Pour simplifier l'installation de l'équipement, les rails de montage du rack peuvent être configurés avec des orifices carrés et des écrous cage, ou des rails perforés.

Pour vous assurer que votre équipement fonctionne à une température optimale, l'armoire serveur utilise un refroidissement passif. Il est équipé de portes grillagées et de panneaux supérieurs et inférieurs ventilés pour optimiser la circulation de l'air.

Pour un montage simple et robuste, les trous de montage du rack sont écartés de 40 cm, ce qui vous permet de le fixer facilement au mur.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Fixez votre serveur et votre équipement réseau au mur dans les espaces exigus comme les boutiques technologiques ou les centres de réparation
- Installez le rack dans votre environnement de petit bureau où l'espace est trop limité pour un rack de taille importante
- Organisez le câblage ou l'équipement dans votre armoire réseau, local technique, back-office ou répartiteur intermédiaire IDF

Spécifications techniques

- **ARMOIRE RACK 12U À 4 MONTANTS** : Rack mural avec profondeur de montage réglable (6,0cm à 50,8cm) est idéal pour l'installation de switches réseau/panneaux de brassage/d'autres équipements montés en rack dans votre entrepôt/maison/bureau/magasin
- **ACCÈS FACILE** : La baie de données est dotée d'une conception de baie fermée/verrouillable avec charnières à 180° et d'un accès à l'arrière des appareils montés; Armoire verrouillable avec porte frontale réversible/amovible et panneaux latéraux amovibles
- **CONÇUE POUR DURER** : L'armoire murale 12U offre une conception à 4 montants pour un support supplémentaire de votre équipement; Construite en acier laminé à froid SPCC de haute qualité pour la solidité/durabilité avec une capacité de poids maximale de 90kg
- **ENTIÈREMENT ASSEMBLÉE** : L'armoire est livrée entièrement assemblée avec toutes les vis de rack et écrous à cage nécessaires au montage; Comprend une étagère et un rouleau d'attaches

auto-agrippantes; L'armoire murale est conforme à la norme EIA/ECA-310-E

- CONÇU POUR LE REFROIDISSEMENT : Le boîtier ventilé est doté de portes avant et de panneaux latéraux en maille pour assurer un flux d'air frais et prendre en charge le refroidissement actif avec jusqu'à 4 ventilateurs de 120 mm en option

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Armoire fermée
Hauteur U	12U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
	Gestion des câbles intégrée
	Patte(s) de mise à la terre
	Livré complètement assemblé
	Marquage U
	Fixation murale
	Profil de rail de montage
Options de refroidissement	Quatre ventilateurs en option : 120 mm
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
	Orifice fileté
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Notes spéciales / Configuration

	Remarque	Contient CABSHELFV1U et 2 paires de clés
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Type de porte avant	Maille d'acier
	Caractéristiques de la porte avant	Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
	Type de panneau latéral	Maille d'acier
	Caractéristiques du panneau latéral	Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles
	Type de panneau arrière	Acier
	Caractéristiques de la porte arrière	Verrouillage sécurisé à clé
Product Measurements	Largeur interne	23.4 in [59.5 cm]
	Profondeur interne	25.7 in [65.2 cm]
	Longueur du produit	25.6 in [65.1 cm]
	Largeur du produit	23.7 in [60.1 cm]
	Hauteur du produit	25.1 in [63.7 cm]
	Poids du produit	82.5 lb [37.4 kg]
	Profondeur de montage maximal	19.7 in [50 cm]
	Profondeur de montage minimale	2.4 in [6 cm]
Informations d'emballage	Emballage à plat	Non
	Longueur du Paquet	26.7 in [67.9 cm]

Package Width	28.4 in [72.2 cm]
Package Height	29.0 in [73.7 cm]
Poids brut	89.0 lb [40.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Boîtier mural
	1 - Étagère 1U
	1 - Rouleau d'attaches auto-agrippantes
	50 - Écrous cage 12-24
	50 - Vis 12-24
	2 - Clés de porte
	2 - Clés pour panneaux latéraux
	1 - Manuel d'instruction

Informations de garantie

Warranty	5 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis