

Rack serveur 12U - Armoire serveur avec une profondeur de 31"

N° de produit: RK1233BKM



Ce rack serveur fournit un espace de stockage 12U dans une armoire sécurisée et élégante, pour le stockage d'appareils de 19" à montage en rack, tels que les serveurs Dell, HP et IBM ainsi que des équipements de télécommunication et audio/vidéo. Ce rack est compatible avec les équipements conformes à la norme EIA-310 et supporte une capacité de charge totale de 450 kg.

Ce rack inclut différentes fonctionnalités vous permettant d'y incorporer facilement un grand nombre d'équipements. Ses rails de montage ajustables vous permettent de modifier facilement la profondeur des rails de 76,2 à 780 mm pour assurer une compatibilité parfaite avec vos équipements standard montés en rack. La profondeur supplémentaire permet également une gestion plus aisée des câbles et de l'alimentation à l'arrière de votre équipement. Pour simplifier la gestion des câbles, le rack inclut un rouleau d'attaches de câble à boucles auto-agrippantes de 3 m qui permet de stocker facilement vos câbles en les reliant entre eux ou en les fixant au rack. Le matériau auto-agrippant peut être découpé sur mesure, offrant ainsi une solution idéale pour les câbles de tous les équipements montés en rack.

Le rack comprend des orifices dotés de caches sur les panneaux supérieur et inférieur, qui vous permettent de passer facilement les câbles depuis et vers l'extérieur de l'armoire, pour une gestion des câbles en toute discrétion. Le rack est également doté de pattes de mise à la terre afin de mieux protéger votre équipement en le reliant à la terre. Ce rack inclut également une étagère 1U qui fournit une surface stable idéale pour stocker l'équipement non montable en rack ou encore vos outils.

Pour simplifier son installation, le rack est livré entièrement assemblé.

Pour garantir la sécurité de votre équipement monté en rack, ce rack possède des portes grillagées verrouillables. En plus de s'adapter élégamment à toutes les salles de serveurs, ces portes grillagées assurent également un refroidissement passif. Les portes sont en outre réversibles, ce qui vous permet de choisir le côté du rack où les installer en fonction de l'espace disponible dans votre salle de serveurs.

Le rack dispose également de deux panneaux latéraux amovibles dotés de dispositifs de verrouillage rapide indépendants vous permettant d'accéder facilement à votre équipement sans compromettre la

sécurité de l'installation.

L'armoire dispose de roulettes permettant d'accéder aisément à l'équipement monté à l'arrière, tout en facilitant la mobilité dans votre bureau, votre studio ou votre salle de serveurs. De plus, la largeur et la hauteur du rack correspondent aux mesures de portes standard. Vous pouvez donc librement déplacer votre rack de serveur entre différentes pièces.

Le modèle RK1233BKM bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Adapté aux magasins spécialisés et aux centres de réparation dotés d'une espace limité mais dont la sécurité des équipements montés en rack doit être assurée
- Installez facilement les serveurs montés en rack, les commutateurs KVM, les équipements de gestion de réseau et les consoles d'armoire
- Rangez vos équipements de diffusion audio/vidéo montés en rack dans votre salle de montage ou votre studio de télévision

Spécifications techniques

- Installation facile de l'équipement monté en rack
- Assurez la sécurité de votre équipement monté en rack grâce aux portes verrouillables
- Gardez votre équipement à une température optimale avec un refroidissement passif
- Fixez l'équipement en haut du rack avec un panneau supérieur présentant des orifices de ventilation carrés compatibles avec les écrous cages
- Orifices de montage avant et latéraux permettant le montage de différents types d'équipement

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Armoire fermée

Hauteur U	12U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
	Gestion des câbles intégrée
	Roulettes (incluses)
	Patte(s) de mise à la terre
	Pieds de mise à niveau
	Livré complètement assemblé
	Marquage U
Profil de rail de montage	L-Shape
Options de refroidissement	Quatre ventilateurs en option : 120 mm
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity (Stationary)	994.5 lb [450 kg]
------------------------------	-------------------

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Contient CABSHELFV1U et 2 paires de clés
----------	--

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de porte avant	Maille d'acier
Caractéristiques de la porte avant	Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
Type de panneau latéral	Maille d'acier

Caractéristiques du panneau latéral	Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles
Type de panneau arrière	Maille d'acier
Caractéristiques de la porte arrière	Verrou à clé sécurisé avec porte arrière réversible et amovible

Product
Measurements

Largeur interne	23.4 in [59.5 cm]
Profondeur interne	33.5 in [85.2 cm]
Longueur du produit	33.6 in [85.4 cm]
Largeur du produit	23.6 in [60.0 cm]
Hauteur du produit	25.2 in [64.0 cm]
Poids du produit	112.3 lb [50.8 kg]
Profondeur de montage maximal	30.0 in [76.2 cm]
Profondeur de montage minimale	2.8 in [70 mm]
Hauteur avec roulettes	27.8 in [70.7 cm]

Informations
d'emballage

Emballage à plat	Non
Package Length	35.8 in [90.9 cm]
Package Width	25.0 in [63.5 cm]
Package Height	33.5 in [85.0 cm]
Poids brut	124.3 lb [56.2 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Armoire
-----------------------	---------



Étagère fixe 1U

Boucle auto-agrippante 3 m

Écrous cage M6

Vis M6

Clés de porte

Clés pour panneaux latéraux

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

