

Armoire Rack Serveur 12U à 4 Montants, Armoire Verrouillable 19" pour Ordinateur/AV/Équipement IT, Rack Réseau pour Bureau/Domicile avec Roulettes et Rails de Montage Ajustables

N° de produit: RK1233BKM



Ce rack serveur fournit un espace de stockage 12U dans une armoire sécurisée et élégante, pour le stockage d'appareils de 19" à montage en rack, tels que les serveurs Dell, HP et IBM ainsi que des équipements de télécommunication et audio/vidéo. Ce rack est compatible avec les équipements conformes à la norme EIA-310 et supporte une capacité de charge totale de 450 kg.

Ce rack inclut différentes fonctionnalités vous permettant d'y incorporer facilement un grand nombre d'équipements. Ses rails de montage ajustables vous permettent de modifier facilement la profondeur des rails de 76,2 à 780 mm pour assurer une compatibilité parfaite avec vos équipements standard montés en rack. La profondeur supplémentaire permet également une gestion plus aisée des câbles et de l'alimentation à l'arrière de votre équipement. Pour simplifier la gestion des câbles, le rack inclut un rouleau d'attaches de câble à boucles auto-agrippantes de 3 m qui permet de stocker facilement vos câbles en les reliant entre eux ou en les fixant au rack. Le matériau auto-agrippant peut être découpé sur mesure, offrant ainsi une solution idéale pour les câbles de tous les équipements montés en rack.

Le rack comprend des orifices dotés de caches sur les panneaux supérieur et inférieur, qui vous permettent de passer facilement les câbles depuis et vers l'extérieur de l'armoire, pour une gestion des câbles en toute discrétion. Le rack est également doté de pattes de mise à la terre afin de mieux protéger votre équipement en le reliant à la terre. Ce rack inclut également une étagère 1U qui fournit une surface stable idéale pour stocker l'équipement non montable en rack ou encore vos outils.

Pour simplifier son installation, le rack est livré entièrement assemblé.

Pour garantir la sécurité de votre équipement monté en rack, ce rack possède des portes grillagées verrouillables. En plus de s'adapter élégamment à toutes les salles de serveurs, ces portes grillagées assurent également un refroidissement passif. Les portes sont en outre réversibles, ce qui vous permet de choisir le côté du rack où les installer en fonction de l'espace disponible dans votre salle de serveurs.

Le rack dispose également de deux panneaux latéraux amovibles dotés de dispositifs de verrouillage rapide indépendants vous permettant d'accéder facilement à votre équipement sans compromettre la sécurité de l'installation.

L'armoire dispose de roulettes permettant d'accéder aisément à l'équipement monté à l'arrière, tout en facilitant la mobilité dans votre bureau, votre studio ou votre salle de serveurs. De plus, la largeur et la hauteur du rack correspondent aux mesures de portes standard. Vous pouvez donc librement déplacer votre rack de serveur entre différentes pièces.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Adapté aux magasins spécialisés et aux centres de réparation dotés d'une espace limité mais dont la sécurité des équipements montés en rack doit être assurée
- Installez facilement les serveurs montés en rack, les commutateurs KVM, les équipements de gestion de réseau et les consoles d'armoire
- Rangez vos équipements de diffusion audio/vidéo montés en rack dans votre salle de montage ou votre studio de télévision

## Spécifications techniques

- PROFONDEUR ADJUSTABLE : Coffret rack 19" à 4 montants 12U avec 4 rails verticaux et profondeur de montage réglable de 4,5 à 75,9cm; Le rack informatique est compatible avec divers serveurs/switchs/données/vidéo/AV et d'autres équipements IT de réseau
- COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE AVEC ROULETTES : L'armoire fermée 12U est livrée pré-assemblée avec des roues/des pieds de nivellement pour offrir plus de stabilité; L'armoire domestique mesure 70,7 cm de hauteur, ce qui est idéal pour les espaces étroits
- CONCEPTION ET VENTILATION : L'armoire est dotée de portes et de panneaux verrouillables et d'une partie supérieure ventilée; Armoire 19" à 4 montants avec une capacité de poids de 450kg (stationnaire); L'armoire IT est conforme EIA/ECA-310-E
- MATÉRIEL INCLUS : Le rack réseau roulant comprend 50 vis/écrous à cage M6 pour monter l'équipement, 3,1 m de bande auto-agrippante, 2 clés pour les portes/panneaux latéraux et une étagère fixe 1U; Marquage de la hauteur 1U pour faciliter le positionnement
- LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçue et fabriquée pour les professionnels de

l'informatique, cette armoire serveur 12U est soutenue pendant de 5 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

---

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Armoire fermée
Hauteur U	12U
Caractéristiques particulières	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rails de montage réglables</li> <li>Gestion des câbles intégrée</li> <li>Roulettes (incluses)</li> <li>Patte(s) de mise à la terre</li> <li>Pieds de mise à niveau</li> <li>Livré complètement assemblé</li> <li>Marquage U</li> </ul>
Profil de rail de montage	L-Shape
Options de refroidissement	Quatre ventilateurs en option : 120 mm
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

---

Performance

Weight Capacity (Stationary)	992.2 lb [450 kg]
------------------------------	-------------------

---

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Contient CABSHELFV1U et 2 paires de clés
----------	------------------------------------------

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de porte avant	Maille d'acier
Caractéristiques de la porte avant	Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
Type de panneau latéral	Maille d'acier
Caractéristiques du panneau latéral	Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles
Type de panneau arrière	Maille d'acier
Caractéristiques de la porte arrière	Verrou à clé sécurisé avec porte arrière réversible et amovible

Product Measurements

Largeur interne	23.4 in [59.5 cm]
Profondeur interne	33.5 in [85.2 cm]
Longueur du produit	33.6 in [85.3 cm]
Largeur du produit	23.6 in [60.0 cm]
Hauteur du produit	25.1 in [63.7 cm]
Poids du produit	112.0 lb [50.8 kg]
Profondeur de montage maximal	29.9 in [75.9 cm]
Profondeur de montage minimale	1.8 in [4.5 cm]
Hauteur avec roulettes	27.8 in [70.7 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Non
Longueur du Paquet	35.4 in [90.0 cm]

Package Width	25.2 in [64.0 cm]
Package Height	38.2 in [97.0 cm]
Poids brut	123.5 lb [56.0 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Boucle auto-agrippante 3 m
	1 - Armoire
	1 - Étagère fixe 1U
	50 - Écrous cage M6
	50 - Vis M6
	2 - Clés de porte
	2 - Clés pour panneaux latéraux

---

Informations de  
garantie

Warranty	5 Ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis