

Armadio Rack 19" 12U su Ruote a 4 Montanti, Server Rack 19 Pollici Mobile con Ripiano 1U e pannelli laterali con serratura. Rack Dati Ventialta con Profondità di montaggio regolabile

ID prodotto: RK1233BKM



Questo server rack offre 12U di spazio in un armadietto elegante e protetto per l'installazione di dispositivi da 19" standard montabili su rack, quali i server Dell, HP e IBM, oltre ad altre apparecchiature di telecomunicazione e A/V. Il rack è compatibile per l'uso con apparecchiature conformi a EIA-310 e supporta una capacità di carico totale di 450 kg (992 lb.).

Il rack è dotato di una serie di funzionalità che consentono la facile integrazione di una grande quantità di apparecchiature. Grazie alle guide di montaggio regolabili, è possibile modificare con facilità la profondità della guida da 3" fino a 30,7" (76,2 mm - 780 mm) per garantire la compatibilità con le apparecchiature montabili in rack standard. Una maggiore profondità crea uno spazio più ampio dietro l'apparecchiatura, che consente di gestire altri cavi di alimentazione e cablaggi. Nel rack è incluso un rotolo da 3 metri di fascette per cavi con chiusura a strappo, grazie al quale è più semplice tenere in ordine fili e cavetti legandoli assieme o fissandoli a una struttura. Così la gestione dei cavi non è più un problema. Il tessuto con chiusura a strappo può essere tagliato in qualsiasi dimensione, avvolgendo con un minimo ingombro i cavi delle apparecchiature in rack.

Il rack è dotato di fori con appositi coperchi sul primo pannello in basso e sull'ultimo in alto che semplificano la stesura dei cavi all'interno e all'esterno dell'armadietto, per una gestione ottimale dei cavi. Il rack è inoltre dotato di perni di messa a terra che consentono di proteggere ulteriormente le apparecchiature collegandole alla terra. Il rack include anche un ripiano 1U che offre una superficie stabile su cui riporre la strumentazione o collocare le apparecchiature che non possono essere montate in rack.

Per ridurre al minimo il lavoro di installazione, il rack viene consegnato già montato.

Per garantire la sicurezza delle apparecchiature montate sul rack, sono presenti una porta a rete anteriore e una posteriore, entrambe dotate di chiave. Le porte a rete aggiungono eleganza a qualsiasi sala server e aiutano a garantire il raffreddamento passivo. Il senso di apertura delle porte si può

invertire, consentendo di scegliere il lato del rack da cui aprire la porta e adattare l'armadietto allo spazio della sala server.

I pannelli laterali del rack si possono rimuovere grazie ai fermi a rilascio rapido, per consentire l'accesso immediato all'apparecchiatura e garantirne al contempo la sicurezza.

L'armadietto è montato su rotelle che consentono di accedere senza problemi all'apparecchiatura installata nella parte posteriore e di spostare il rack all'interno dell'ufficio, studio o sala server. Inoltre, la larghezza e l'altezza del rack sono pensate per passare attraverso le porte di dimensioni standard, per rendere possibile il trasporto del server rack in un'altra sala.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideali per i negozi di prodotti hi-tech e i centri di riparazione che hanno spazio limitato ma devono gestire apparecchiature montabili in rack che richiedono protezione
- Installazione di server, switch KVM, dispositivi di rete e console per armadietti montabili in rack
- Installazione sicura in rack delle apparecchiature audio/video per le trasmissioni in broadcast in sale di registrazione o studi televisivi

Caratteristiche

- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** armadietto rack per server 4 montanti 12U 19" con 4 guide verticali e profondità di montaggio regolabile da 4,5 cm a 75,9 cm. Rack dati compatibile con vari server/switch/patch panel, apparecchiature IT, A/V
- **ASSEMBLATO CON RUOTE:** Armadio rack 19 pollici 12U pre-assemblato con ruote e piedini di livellamento per maggiore stabilità. Il Server rack ha un'altezza di soli 70,7 cm, ideale per spazi ristretti in casa/ufficio o nella sala server
- **DESIGN E VENTILAZIONE:** La porta e pannelli laterali traforati e la parte superiore ventilata garantiscono il flusso d'aria per la ventilazione naturale. Armadio Rack 19 pollici a mezza altezza con capacità di carico di 450 kg, conforme a EIA/ECA-310-E
- **HARDWARE INCLUSO:** Il rack di rete su ruote include 50 viti/dadi a gabbia M6 per il montaggio delle apparecchiature, nastro a strappo da 3,1m, 2 chiavi per porte/pannelli laterali e ripiano fisso 1U, Contrassegni di altezza 1U per un facile posizionamento
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo

Armadio Server 12U per PC è supportato per 5 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	Armadio montato
Altezza U	12U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili
	Gestione cavi integrata
	Rotelle (incluse)
	Perni di messa a terra
	Piedini di livellamento
	Consegna con assemblaggio completo
	Marcature per unità rack
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Opzioni di raffreddamento	Quattro ventole opzionali: 120 mm
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	992.2 lb [450 kg]
------------------------------	-------------------

Note/requisiti speciali

Nota	Include il prodotto CABSHELFV1U e 2 coppie di chiavi
------	--

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Tipo sportello anteriore	Maglie in acciaio
Caratteristiche dello sportello anteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile
Tipo pannello laterale	Maglie in acciaio
Caratteristiche dei pannelli laterali	Lucchetto di sicurezza a chiave con pannelli laterali rimovibili
Tipo sportello posteriore	Maglie in acciaio
Caratteristiche dello sportello posteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello posteriore reversibile e rimovibile

Product
Measurements

Larghezza interna	23.4 in [59.5 cm]
Profondità interna	33.5 in [85.2 cm]
Lunghezza prodotto	33.6 in [85.3 cm]
Larghezza prodotto	23.6 in [60.0 cm]
Altezza prodotto	25.1 in [63.7 cm]
Peso prodotto	112.0 lb [50.8 kg]
Profondità di montaggio massima	29.9 in [75.9 cm]
Profondità di montaggio minima	1.8 in [4.5 cm]
Altezza con ruote orientabili	27.8 in [70.7 cm]

Informazioni
confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
--	----

Lunghezza Confezione	35.4 in [90.0 cm]
Package Width	25.2 in [64.0 cm]
Package Height	38.2 in [97.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	123.5 lb [56.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Fascette hook and loop da 3 m
	1 - armadietto
	1 - Ripiano fisso da 1U
	50 - Dadi ingabbiati M6
	50 - Viti M6
	2 - chiavi porte
	2 - chiavi pannello laterale

Informazioni sulla garanzia

Warranty	5 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.