

Gabinete Rack para Servidores 12U 19" 4 Postes - Rack de Servidores con Cerradura y Seguro - Rack con Ruedas y Rieles de Montaje Ajustables para Equipo de Red

ID del Producto: RK1233BKM



Este rack para servidores proporciona 12U de espacio de almacenamiento en un gabinete elegante y seguro para guardar dispositivos estándar de montaje en rack de 19", como servidores Dell, HP e IBM, junto con equipos de telecomunicaciones y A/V. El bastidor es compatible con equipos que cumplen la norma EIA-310 y admite una capacidad de carga total de 450kg.

Este rack incluye una variedad de características que le permiten incorporar fácilmente gran cantidad de equipos. Con los carriles de montaje ajustables, puede cambiar fácilmente la profundidad de los carriles desde 3" hasta 30.7" (76.2 mm - 780 mm) para garantizar la compatibilidad de sus equipos de montaje en bastidor estándar. La profundidad añadida también proporciona soporte para la gestión adicional de cables y alimentación detrás de sus equipos. Para una gestión de cables sin complicaciones, el bastidor incluye un rollo de 3 metros de tiras autoadherentes que facilitan mantener los cables ordenados uniéndolos entre sí o atándolos al bastidor. El tejido autoadherente se puede cortar a cualquier tamaño, lo que permite una solución envolvente para los cables de cualquier equipo de montaje en rack.

El rack dispone de orificios con tapas en los paneles del techo y del suelo que facilitan el paso del cableado hacia el interior y el exterior del armario, para una gestión discreta de los cables. El rack también cuenta con orejetas de conexión a tierra que le permiten conectar a tierra su equipo para una mayor protección. Este rack también incluye un estante de 1U que le proporciona una superficie estable para colocar equipos que no se pueden montar en rack o para almacenar sus herramientas.

Para proporcionar un despliegue sin complicaciones, el rack se envía completamente montado.

Para mantener seguro su equipo montado en rack, este rack cuenta con puertas de malla de bloqueo delanteras y traseras. Las puertas de malla quedan muy bien en cualquier sala de servidores y ayudan a proporcionar una refrigeración pasiva. Las puertas también son reversibles, lo que le da la libertad de elegir desde qué lado del rack se abre la puerta, para adaptarse a los requisitos de espacio de su sala de servidores.

El rack también cuenta con paneles laterales extraíbles con cierres rápidos independientes que le permiten acceder fácilmente a su equipo, sin dejar de mantenerlo seguro.

El rack cuenta con ruedas para acceder sin problemas a los equipos montados en la parte trasera, a la vez que facilita la movilidad por su oficina, estudio o sala de servidores. Además, la anchura y la altura del rack se ajustan a las puertas estándar, lo que le da la libertad de desplazar su rack de servidores con ruedas a varias salas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Despléguelo en talleres tecnológicos y centros de reparación con espacio limitado pero que suelen tener equipos montables que requieren seguridad
- Instale servidores de montaje en bastidor, conmutadores KVM, equipos de red y consolas de rack
- Aloje equipos de audio/video de montaje en bastidor para emisión en su sala de edición o estudio de televisión

Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Armario rack para servidores 12U de 19" de 4 postes con 4 rieles verticales y profundidad de montaje ajustable de 4.5cm a 75.9cm - Compatible con servidores/conmutadores/video /AV y otros equipos de red
- **TOTALMENTE MONTADO CON RUEDAS:** Se envía premontado con ruedas y patas niveladoras para ofrecer más estabilidad - El armario rack para servidores domésticos sólo mide 70.7cm de altura, ideal para espacios estrechos en el hogar/oficina o salas de servidores
- **DISEÑO Y VENTILACIÓN:** Tiene puertas de malla con cerradura y paneles laterales con parte superior ventilada que permite el flujo de aire - Rack de 19" de 4 postes con una capacidad de peso de 450kg (estacionario) - Cumple la normativa EIA/ECA-310-E
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack de red rodante incluye 50 tuercas enjauladas M6 y tornillos para montar equipos, cierre de gancho y bucle de 3.1m, 2 llaves para puertas/paneles laterales y un estante fijo 1U - Marcas de altura 1U para facilitar la instalación
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA TI:** Diseñado y fabricado para profesionales de la TI, este gabinete para servidores informáticos 12U tiene una garantía de 5 años que incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	12U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Gestor de cables integrado
	Ruedas (incluidas)
	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Patas niveladoras
	Se envía totalmente ensamblado
	Marcas de U
Perfil para carriles de montaje	En L
Opciones de enfriamiento	Cuatro ventiladores opcionales: 120mm
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	992.2 lb [450 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	793.8 lb [360 kg]

Observaciones / Requisitos

Nota Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Malla de Acero
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Malla de Acero
Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Tipo de Puerta Trasera	Malla de Acero
Características de la puerta trasera	Candado con llave, cpn puerta trasera reversible y removible

Medidas del Producto

Ancho Interno	23.4 in [59.5 cm]
Profundidad Interna	33.5 in [85.2 cm]
Longitud del Producto	33.6 in [85.3 cm]
Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
Altura del Producto	25.1 in [63.7 cm]
Peso del Producto	112.0 lb [50.8 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	29.9 in [75.9 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	1.8 in [4.5 cm]
Altura con Ruedas	27.8 in [70.7 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
---------------------------------	----

Longitud de la Caja	35.4 in [90.0 cm]
Ancho de la Caja	25.2 in [64.0 cm]
Altura de la Caja	38.2 in [97.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	123.5 lb [56.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Rollo de Gancho y Bucle de 3m
	1 - Armario de Rack
	1 - Estante 1U Fijo
	50 - Tuercas Jaula M6
	50 - Tornillos M6
	2 - Llaves de Puerta
	2 - Llaves de Panel Lateral

Información Acerca de la Garantía

Warranty	5 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.