

4 Post 12U Netwerkkast, Vergrendelbare 19" Patchkast voor Computer / AV / IT / Data Apparatuur, Server Rack voor Bureau/Thuis met Wielen & Verstelbare Montagerails

Productcode: RK1233BKM



Dit serverrack biedt 12U opbergruimte in een slanke, veilige kast voor het opbergen van standaard 19" rackgemonteerde apparaten zoals Dell-, HP- en IBM-servers samen met telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack is compatibel met EIA-310 conforme apparatuur en ondersteunt een totaalgewicht van 450 kg.

Dit rack is voorzien van diverse functies waardoor u eenvoudig een groot aantal apparaten erin kunt opbergen. Dankzij de verstelbare montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden aangepast van 76,2 mm tot 780 mm voor gegarandeerde compatibiliteit met uw standaard rackgemonteerde apparatuur. De extra diepte biedt ook ondersteuning voor extra kabels en energiebeheer achter uw apparatuur. Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Het rack heeft afgedopte gaten in het top- en vloerpaneel, zodat u eenvoudig kabels in en uit de kast kunt leiden, voor onopvallend kabelbeheer. Het rack heeft ook gearde contacten waardoor u uw apparatuur kunt aarden voor extra bescherming. Dit rack heeft ook een 1U schap met een stabiel oppervlak voor het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd of voor het opbergen van uw gereedschap.

Om uw rackgemonteerde apparatuur te beveiligen, is het rack aan de voor- en achterkant voorzien van vergrendelbare gaasdeuren. De gaasdeuren zien er in elke serverruimte geweldig uit en zorgen ook voor passieve koeling. De deuren kunnen ook worden verwisseld, zodat u zelf kunt kiezen vanaf welke kant van het rack de deur opent, aangepast aan de beschikbare ruimte in uw serverruimte.

Het rack heeft ook uitneembare zijpanelen met onafhankelijk sluitingen met een snelontgrendelingsmechanisme zodat u eenvoudig toegang hebt tot uw apparatuur en deze toch veilig kunt opbergen.

De kast is voorzien van zwenkwielen die probleemloze toegang tot de aan de achterkant gemonteerde apparatuur garanderen en eenvoudige verplaatsing in uw kantoor, studio of serverruimte mogelijk maken. Bovendien past het rack dankzij de breedte en hoogte door standaard deuropeningen, waardoor u uw server rack naar verschillende ruimtes kunt verplaatsen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor technologische- of computer reparatiecentra die beperkte ruimte hebben, die over montagebare apparatuur beschikken die beveiligd moeten worden
- Installeer rackmonteerbare servers, KVM switches, netwerkkapapparaat en serverkastconsoles
- Installeer rackgemonteerde audio-/videoapparatuur in uw bewerkingsruimte of tv-studio

Eigenschappen

- **VERSTELBARE DIEPTE:** 4 Post 12U 19" serverkast met 4 verticale rails en instelbare inbouwdiepte van 4,5 cm tot 75,9 cm; IT-rack is geschikt voor diverse servers / switches / data / video / AV en andere IT-netwerkkapapparaat
- **VOLLEDIG GEMONTEERD MET WIELEN:** Gesloten 12U netwerkkast wordt voorgemonteerd geleverd met wielen en stelvoeten voor meer stabiliteit; Patchkast is slechts 70,7 cm hoog, ideaal voor smalle ruimtes thuis of op kantoor, of in server rooms
- **DESIGN EN VENTILATIE:** Halfhoge serverkast met vergrendelbare gaasdeuren en zijpanelen; Geventileerde bovenkant voor betere luchtstroom; 4-post 19" rack met 450 kg draagvermogen (stationair); Netwerkkast is EIA/ECA-310-E compliant
- **INCLUSIEF MONTAGEMATERIAAL:** Mobiel server rack wordt geleverd met 50 M6 kooimoeren en schroeven om apparatuur te monteren, 3,1m haak- en lus klittenband, sleutels voor deuren en zijpanelen en 1U schap; 1U hoogtemarkeringen voor eenvoudige positionering
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze 12U serverkast werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid

5 Years

	Wandmonteerbaar	Nee
	Rack type	Met 4 stijlen
	Type frame	Gesloten kast
	U-hoogte	12U
	Speciale functies	Verstelbare montagerails Geïntegreerd kabelbeheer Zwenkwielen (meegeleverd) Aardingslip(pen) Stelpoten Volledig gemonteerd geleverd U-markeringen
	Montagerailprofiel	L-Shape
	Koelopties	Vier optionele ventilatoren: 120 mm
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Prestaties	Weight Capacity (Stationary)	992.2 lb [450 kg]
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Inclusief CABSHELFV1U en 2 sleutelsets
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type voordeur	Staalgaas
	Kenmerken deur	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare

voorkant	voor deur
Type zijpaneel	Staalgaas
Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
Type achterdeur	Staalgaas
Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en omkeerbare deur aan achterzijde

Product Measurements

Interne breedte	23.4 in [59.5 cm]
Interne diepte	33.5 in [85.2 cm]
Lengte product	33.6 in [85.3 cm]
Breedte product	23.6 in [60.0 cm]
Hoogte product	25.1 in [63.7 cm]
Gewicht product	112.0 lb [50.8 kg]
Maximale montagediepte	29.9 in [75.9 cm]
Minimale montagediepte	1.8 in [4.5 cm]
Hoogte met wielen	27.8 in [70.7 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Lengte Verpakking	35.4 in [90.0 cm]
Package Width	25.2 in [64.0 cm]
Package Height	38.2 in [97.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	123.5 lb [56.0 kg]

Wat wordt er

meegeleverd

Meegeleverd

1 - 3 m klittenband

1 - omsloten kast

1 - 1U vast schap

50 - M6 kooimoeren

50 - M6 schroeven

2 - sleutels deur

2 - sleutels zijpaneel

Garantiebepalingen

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.