

Armoire Rack AV 12U - Armoire Réseau avec Porte Vitrée - Profondeur 73,7cm, Jusqu'à Max. 800kg, avec Roulettes/Porte avec Fenêtre/Serrure - Armoire Informatique 19" pour salle de serveurs ou bureau

N° de produit: RK1236BKF



Ce rack de serveur fournit un espace de stockage de 12 unités de rack (12U) dans une armoire sécurisée et élégante, pour le stockage d'appareils 19" montables en rack, conformes à la norme EIA-310, tels que les serveurs Dell, HP et IBM ainsi que des équipements de télécommunication et audio/vidéo. Le rack constitue une solide solution de stockage qui prend en charge une capacité de charge totale de 800 kg .

Ce rack a été conçu avec différentes fonctionnalités vous permettant d'y incorporer facilement un grand nombre d'équipements.

Grâce aux rails de montage ajustables, vous pouvez facilement modifier la profondeur du rail jusqu'à 736 mm. Ces rails assurent la large compatibilité de l'armoire avec votre équipement standard montable en rack. La profondeur supplémentaire permet également une gestion plus aisée des câbles et de l'alimentation à l'arrière de votre équipement.

Le rack comporte des ports brossés sur les panneaux supérieur et inférieur, qui vous permettent de passer facilement les câbles depuis et vers l'extérieur de l'armoire, pour une gestion de câbles en toute discrétion. Les panneaux supérieur et inférieur sont amovibles à des fins de personnalisation de votre configuration. Le rack comporte également des pattes de mise à la terre afin de mieux protéger votre équipement.

Pour garantir une visibilité totale de votre équipement dans une armoire sécurisée, ce rack dispose d'une élégante fenêtre en verre sur la porte avant. Cette porte en verre s'intègre harmonieusement dans les salles de serveurs et vous permet de surveiller votre équipement facilement et en toute liberté, sans avoir à ouvrir votre rack.

Le rack dispose également de deux panneaux latéraux amovibles avec des mécanismes de verrouillage rapide indépendants vous permettant d'accéder facilement à votre équipement sans

compromettre la sécurité de l'installation.

L'armoire est emballée à plat afin de minimiser le volume d'expédition et de réduire significativement les frais de livraison. De plus, grâce à cet emballage à plat peu encombrant, vous pouvez facilement stocker l'armoire en attendant un déploiement ultérieur.

L'armoire dispose de roulettes qui garantissent un accès simplifié à l'équipement monté à l'arrière, tout en facilitant la mobilité dans votre bureau, votre studio ou votre salle de serveurs. De plus, la largeur et la hauteur du rack correspondent aux mesures de portes standard. Vous pouvez donc librement déplacer votre rack de serveur entre différentes pièces.

La porte arrière du rack est grillagée, et la porte avant en verre comporte des aérations, ce qui optimise la circulation de l'air pour un refroidissement passif économique et garantit le fonctionnement de votre équipement à une température optimale.

Le panneau supérieur présente des orifices de ventilation carrés compatibles avec les écrous cages pour des points de montage supplémentaires si vous projetez d'ajouter des équipements en haut de votre rack.

Le modèle RK1236BKF bénéficie de la garantie à vie StarTech.com avec assistance technique gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de réparation avec un espace limité et un équipement montable qui ont besoin de sécurité
- Idéale pour les serveurs montés en rack, les commutateurs KVM, l'équipement de réseau et les consoles d'armoire
- Équipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio/vidéo
- Solution remarquable pour les salles de classe d'université, où seule une quantité limitée d'équipement monté en rack est nécessaire, mais où la sécurité reste importante

## Spécifications techniques

- **GARDEZ VOS ÉQUIPEMENTS AU FRAIS ET EN SÉCURITÉ** : Cette armoire rack AV se verrouille hermétiquement tandis qu'une ventilation abondante favorise le refroidissement passif pour maintenir l'équipement de votre salle de serveurs à une température optimale

- **MOBILITÉ MAXIMALE** : Grâce aux roulettes robustes incluses, ce rack réseau 12U facile à transporter et à assembler rapidement est prêt à être déplacé quand vous le souhaitez
- **ACCESSIBILITÉ CONFORTABLE** : Avec sa porte en verre foncé, ce meuble audio-vidéo vous permet de visualiser votre équipement même lorsqu'il est verrouillé
- **COMPATIBILITÉ STANDARD** : Cette armoire rack 19" pour ordinateur est compatible avec les équipements rackables standardisés tels que les serveurs et les commutateurs KVM, et possède une profondeur de montage réglable jusqu'à 73,7cm
- **SERVICE APRÈS-VENTE FIABLE** : StarTech.com offre une garantie à vie ainsi qu'un support à vie pour cette armoire sur pied
- Orifices de montage avant et latéraux permettant le montage de différents types d'équipement

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Armoire fermée
Hauteur U	12U
Caractéristiques particulières	Roulettes (incluses)
	Assemblage facile
	Patte(s) de mise à la terre
	Pieds de mise à niveau
	Marquage U
Profil de rail de montage	G-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

---

#### Performance

Weight Capacity for Racks (Rolling)	331.5 lb [150 kg]
-------------------------------------	-------------------

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de porte avant	Acier avec fenêtre en verre
Caractéristiques de la porte avant	Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
Type de panneau latéral	Aluminium
Caractéristiques du panneau latéral	Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles
Type de panneau arrière	Maille d'acier
Caractéristiques de la porte arrière	Verrou à clé sécurisé avec porte arrière réversible et amovible

---

Product Measurements

Largeur interne	23.6 in [60 cm]
Profondeur interne	29.1 in [74 cm]
Longueur du produit	35.4 in [90 cm]
Largeur du produit	23.7 in [60.3 cm]
Hauteur du produit	26.1 in [66.3 cm]
Poids du produit	96.2 lb [43.5 kg]
Profondeur de montage maximal	29.1 in [74 cm]
Profondeur de montage minimale	5.5 in [14 cm]
Hauteur avec roulettes	28.9 in [73.4 cm]

---

Informations d'emballage

Emballage à plat	Oui
------------------	-----



Package Length	38.3 in [97.4 cm]
Package Width	28.9 in [73.4 cm]
Package Height	12.7 in [32.2 cm]
Poids brut	116.3 lb [52.6 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	3 - Panneau inférieur
	2 - Panneau latéral et cadre
	1 - Panneau supérieur
	4 - Traverse
	8 - Capuchons d'angle en plastique
	4 - Roulettes
	2 - Jeux de clés
	4 - Pieds réglables
	20 - Écrous cage M6
	20 - Vis M6
	2 - Clé Allen
	1 - Kit de vis de montage

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

