

## 12U 74 cm diep demonteerbaar serverrack - serverkast met wielen

Productcode: RK1236BKF



Dit server rack biedt 12U opberg ruimte in een slanke, veilige kast voor het opbergen van EIA-310 conforme, 19" in een rack te monteren apparaten zoals Dell, HP en IBM servers samen met telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack vormt een robuuste opslagoplossing voor een totaalgewicht van 800 kg.

Dit rack is voorzien van diverse functies waardoor u eenvoudig een groot aantal apparaten erin kunt opbergen.

Dankzij de verstelbare montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden gevarieerd tot 736 mm. Dankzij deze rails is de kast gegarandeerd compatibel met uw standaard in een rack te monteren apparatuur. De extra diepte biedt ook ondersteuning voor extra kabels en energiebeheer achter uw apparatuur.

Het rack heeft geborstelde poorten in het plafond- en vloerpaneel, zodat u eenvoudig kabels in en uit de kast kunt leiden, voor onopvallend kabelbeheer. De vloer- en plafondpanelen kunnen ook worden verwijderd, zodat u uw eigen configuratie kunt kiezen, en het rack heeft geaarde contacten waardoor u uw apparatuur kunt aarden voor extra bescherming.

Om te zorgen dat uw apparatuur altijd zichtbaar blijft, en deze toch veilig is opgeborgen, heeft dit rack een stijlvolle glazen ruit in de voordeur. De glazen deur ziet er geweldig uit in elke serverruimte, en geeft u de vrijheid om apparatuur te bekijken zonder uw rack te moeten openen.

Het rack heeft ook verwijderbare zijpanelen met onafhankelijk werkende snelsluitingen zodat u eenvoudig toegang hebt tot uw apparatuur en deze toch op een veilige plek kunt opbergen.

De kast wordt geleverd in een platte doos om het transportvolume - en daardoor de transportkosten - aanzienlijk te verminderen, en omdat het rack efficiënt is verpakt, kunt u de kast eenvoudig opbergen, voor later gebruik.

De kast is voorzien van zwenkwielen die probleemloze toegang tot de aan de achterkant gemonteerde

apparatuur garanderen en eenvoudige verplaatsing in uw kantoor, studio of serverruimte mogelijk maken. Bovendien past het rack dankzij de breedte en hoogte door standaard deuropeningen, waardoor u uw server rack naar verschillende ruimtes kunt verplaatsen.

Omdat de achterdeur van het rack bestaat uit een geperforeerde plaat en de glazen voordeur geventileerd is, ontstaat een goede luchtstroom voor passieve koeling, die voordelig is en zorgt voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur.

De bovenste afdekplaat heeft vierkante ventilatiegaten die geschikt zijn voor kooimoeren, waardoor extra apparatuur bovenop uw rack kan worden gemonteerd.

De RK1236BKF wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Perfecte oplossing voor computerwinkels en reparatiecentra met beperkte ruimte en montage-apparatuur waar beveiliging nodig is
- Ideaal voor rackservers, KVM-switches, netwerkapparatuur en kastconsoles
- Voor rackapparatuur in radio -of televisiestudio's, audio/video-montageruimtes
- Een ideale oplossing voor collegzalen in universiteiten, waar rackapparatuur slechts beperkt nodig is, maar veiligheid nog steeds belangrijk is

### Eigenschappen

- Verhoog de zichtbaarheid en veiligheid met een glazen deur
- Eenvoudige installatie van uw apparatuur
- Behoud de optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur met passieve koeling
- Monteer apparatuur bovenop het rack, op de afdekplaat met vierkante ventilatiegaten die geschikt zijn voor kooimoeren
- Eenvoudig en snel op de installatieplaats te monteren
- Montage-gaten aan de voor- en zijkant om verschillende typen apparatuur te installeren

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	12U
Speciale functies	Zwenkwielen (meegeleverd)
	Eenvoudig monteerbaar
	Aardingslip(pen)
	Stelpoten
	U-markeringen
Montagerailprofiel	G-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

---

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	1768.0 lb [800 kg]
------------------------------	--------------------

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staal met glazen raam
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Aluminium
Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
Type achterdeur	Staalgaas
Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en omkeerbare deur aan achterzijde

---

Product  
Measurements

Interne breedte	23.6 in [60 cm]
Interne diepte	29.1 in [74 cm]
Lengte product	35.4 in [90 cm]
Breedte product	23.7 in [60.3 cm]
Hoogte product	26.1 in [66.3 cm]
Gewicht product	96.2 lb [43.5 kg]
Maximale montagediepte	29.1 in [74 cm]
Minimale montagediepte	5.5 in [14 cm]
Hoogte met wielen	28.9 in [73.4 cm]

---

Verpakkingsin-  
formatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Package Length	38.3 in [97.4 cm]
Package Width	28.9 in [73.4 cm]
Package Height	12.7 in [32.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	116.3 lb [52.6 kg]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	Onderpaneel
	Zijpaneel en frame
	Bovenpaneel
	Dwarssteun
	Plastic hoekdoppen



Wielen

Set sleutels

Verstelbare voeten

M6 kooimoeren

M6 schroeven

Inbussleutel

Set montageschroeven

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

