

Rack de Sobremesa de Marco Abierto 12U de 19" - Rack de 2 Columnas para Equipos de Panel de Parcheo/Datos/AV/Comunicación/Estudio - Capacidad de 50kg con Tuercas/Tornillos Jaula

ID del Producto: RK12OD



Este rack de sobremesa de 2 columnas proporciona 12U de espacio de almacenamiento para el montaje de equipos de A/V e informáticos más pequeños.

Con este rack de 2 postes, puede montar equipos a una fracción del coste de los racks convencionales. El ligero bastidor está diseñado para cumplir con las normas de montaje en bastidor EIA-310 y está construido con acero sólido, lo que garantiza una solución de montaje robusta y segura para sus equipos de misión crítica.

El rack cuenta con un diseño de bastidor abierto y libre que ahorra espacio con un tamaño reducido. Le ofrece la posibilidad de colocar los equipos de montaje en rack en cualquier superficie de su oficina, como su escritorio. Esto facilita el acceso a su equipo en el día a día.

El estante de red libre es fácil de montar e incluye un paquete de 20 tornillos M6 y tuercas enjauladas. Si busca otros tamaños, también ofrecemos racks para sobremesa de 2 postes de 4U y 8U.

Realizamos pruebas exhaustivas de compatibilidad y rendimiento en todos nuestros productos para garantizar que cumplen o superan los estándares del sector, proporcionando productos de alta calidad a los profesionales de informática. Nuestros Asesores Técnicos locales tienen una amplia experiencia en productos y trabajan directamente con nuestros Ingenieros para proporcionar soporte a nuestros clientes tanto en la preventa como en la postventa.

RK12OD está respaldado de por vida, con soporte técnico gratuito.

Si busca una solución de montaje de sobremesa con menos unidades de rack, también ofrecemos un rack de sobremesa de 2 postes 8U y rack de sobremesa de 2 postes 4U.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite montar patch panels, conmutadores de redes, y routers en redes de oficinas pequeñas/oficinas en casa/oficinas IT facilitando el acceso a los equipos
- Permite montar KVMs y sistemas de computación/servidores de montaje en rack en forma ordenada directamente sobre su escritorio o bien a un costado del mismo
- Permite montar equipos de Audio y Video como por ejemplo dispositivos, conmutadores o extensores de transmisión/distribución

Características

- **RACK DE MARCO ABIERTO PARA ESCRITORIO DE 2 COLUMNAS 12U:** Ideal para utilizarlo en un banco de trabajo o en la trastienda de pequeñas oficinas sin armarios de cableado dedicados - Ofrece un fácil acceso a equipos informáticos como conmutadores o routers
- **DISEÑADO PARA FACILITAR EL ACCESO:** Este rack de red independiente tiene una altura de 12U con un amplio espacio de montaje, y es ideal para entornos en los que se requiere un acceso frontal y trasero frecuente a los equipos
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Rack de marco abierto 12U - 19" de ancho - 2 columnas - Cumple con la norma EIA/ECA-310-E - Marcado de altura U - Capacidad de 50kg - Tuercas y tornillos jaula M6 incluidos
- **FÁCIL DE ENVIAR Y MONTAR:** El montaje rápido y sencillo, combinado con el peso de envío de 3,1kg, hace que el rack de profundidad para conmutadores AV sea ideal para sitios remotos - Se envía con tuercas y tornillos jaula para el montaje de equipo
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para profesionales de informática, este rack de 12U de sobremesa con marco abierto de 2 columnas está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	2 postes

Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	12U
Características Especiales	Ensamblaje Sencillo
	Ensamblaje Sencillo
Perfil para carriles de montaje	En G
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	110.2 lb [50 kg]
--------------------	------------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto	11.5 in [29.3 cm]
Ancho del Producto	19.8 in [50.3 cm]
Altura del Producto	22.9 in [58.1 cm]
Peso del Producto	5.6 lb [2.6 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	11.4 in [29.0 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere	Sí
---------------------	----

Ensamblaje)

Longitud de la Caja	6.5 in [16.4 cm]
Ancho de la Caja	24.1 in [61.1 cm]
Altura de la Caja	4.2 in [10.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.8 lb [3.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Postes Verticales de 12U
	2 - Patas de Soporte
	1 - Soporte de expansión
	8 - Tornillos de Montaje
	20 - Tornillos M5
	20 - Tuercas Jaula M5
	4 - Patas de Goma

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.