

Rack 12U 19" à Cadre Ouvert - Rack Réseau Autoportant à 2 Montants pour Panneaux de Brassage/Données/Matériel Audiovisuel/IT/Communication/Studio/Bureau, Capacité de 50kg, avec Écrous et Vis de Cage

N° de produit: RK12OD



Ce rack de bureau à 2 montants offre 12U d'espace de stockage pour le montage de petits équipements audiovisuels et informatiques.

Avec ce rack à 2 montants, vous pouvez monter des équipements à une fraction du coût des racks conventionnels. Le rack léger est conçu pour répondre aux normes de montage en rack EIA-310 et est construit en acier solide, assurant une solution de montage robuste et sûre pour votre équipement critique.

Le rack présente un cadre ouvert, une conception autoportante qui permet de gagner de l'espace grâce à un faible encombrement. Elle vous donne la possibilité de placer des équipements montés en rack sur n'importe quelle surface dans votre bureau, comme votre bureau. Vous pouvez ainsi accéder facilement à votre équipement au quotidien.

Le rack réseau autoportant est facile à assembler et comprend un pack de 20 vis M6 et écrous cage. Si vous recherchez d'autres tailles, Nous proposons également des baies informatiques de bureau à 2 montants 4U et 12U.

Nous effectuons des tests approfondis de compatibilité et de performance sur tous ses produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes de l'industrie et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Nos conseillers techniques locaux ont une large expertise des produits et travaillent directement avec nos ingénieurs pour fournir un soutien à nos clients avant et après la vente.

Le RK12OD est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique gratuite.

Si vous recherchez une solution de montage de bureau avec plus d'unités de rack, Nous proposons également un 12U 2-post desktop rack.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de monter des tableaux de connexion, des commutateurs de réseau et des routeurs dans des réseaux privés ou de petites entreprises ou dans des bureaux IT, offrant un accès facile à l'équipement.
- Permet de monter des KVM et des systèmes ordinateur/serveur sur rack de manière ordonnée sur ou à côté de votre bureau.
- Permet de monter un équipement A/V tel que des périphériques de diffusion ou de distribution, des commutateurs ou des extenseurs.

Spécifications techniques

- **SUPPORT DE BUREAU OUVERT 12U 2 POSTES** : Idéal pour une utilisation sur un établi ou dans l'arrière-boutique de petits bureaux sans armoires électriques dédiées - Offre un accès facile aux équipements informatiques tels que les commutateurs ou les routeurs
- **CONÇU POUR UN ACCÈS FACILE** : Cette baie de réseau autoportante a une hauteur de 12U et offre un grand espace de montage. Elle est idéale pour les environnements où un accès fréquent à l'avant et à l'arrière des équipements est nécessaire
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : Rack 12U à cadre ouvert, 19" de large, 2 montants, conforme à la norme EIA/ECA-310-E, marqué U Heights, capacité de 50kg, écrous et vis de cage M6 inclus
- **FACILE À EXPÉDIER ET À INSTALLER** : L'assemblage rapide/facile, combiné au poids d'expédition de 2,5 kg, rend le rack de profondeur pour commutateurs AV/studio idéal pour les sites éloignés - Livré avec des écrous et des vis pour le montage de l'équipement
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce rack de bureau à cadre ouvert 12U à 2 montants est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Non

Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	12U
Caractéristiques particulières	Assemblage facile
	Assemblage facile
Profil de rail de montage	G-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E
	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	110.2 lb [50 kg]
-----------------	------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier

Product Measurements

Longueur du produit	11.5 in [29.3 cm]
Largeur du produit	19.8 in [50.3 cm]
Hauteur du produit	22.9 in [58.1 cm]
Poids du produit	5.6 lb [2.6 kg]
Profondeur de montage maximal	11.4 in [29.0 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Oui
Longueur du Paquet	6.5 in [16.4 cm]
Package Width	24.1 in [61.1 cm]
Package Height	4.2 in [10.7 cm]
Poids brut	6.8 lb [3.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	2 - Montant vertical 12U
	2 - Pieds
	1 - Support de base
	8 - Vis de montage
	20 - Vis M5
	20 - Écrous cage M5
	4 - Pieds en caoutchouc

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis