

Rack de bureau à cadre ouvert 12U 19" - Rack 2 montants 19 pouces

Product ID: RK12OD



Le rack 2 supports ordinateur à boîtier ouvert RK12OD 12U 19 pouces offre une parfaite option de montage pour les petits équipements audio/video et IT, pour lesquels l'espace est limité et une armoire de taille normale n'est pas obligatoire. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

La conception compacte, légère et autonome du rack 12 unités facilite son installation sur votre bureau ou à côté de ce dernier, vous offrant un accès facile à l'équipement dans votre espace de travail. Ce rack 2 supports léger est fabriqué conformément aux normes EIA en matière de montage sur rack. Il inclut un paquet de 20 vis et écrous cage M5, ce qui vous permet d'y installer tout de suite jusqu'à cinq appareils.

Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permet de monter des tableaux de connexion, des commutateurs de réseau et des routeurs dans des réseaux privés ou de petites entreprises ou dans des bureaux IT, offrant un accès facile à l'équipement.
- Permet de monter des KVM et des systèmes ordinateur/serveur sur rack de manière ordonnée sur ou à côté de votre bureau.
- Permet de monter un équipement A/V tel que des périphériques de diffusion ou de distribution, des commutateurs ou des extenseurs.

Features

- Facile à assembler.
- Conception légère permettant des relocalisations en toute facilité
- Conforme aux normes EIA.
- Inclut 20 vis et écrous cage M5 pour l'installation des appareils
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)

Matériel	Warranty	Lifetime
	Fixation sur le mur	No
	Type de rack	2-Post
	Type de cadre	Open Frame
	Hauteur U	12U
	Caractéristiques particulières	Easy Assembly
	Profil de rail de montage	G-Shape
	Mounting Hole Types	Square (For Cage Nut)
	Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E
Performance	Weight Capacity	110.5 lb [50 kg]
Caractéristiques physiques	Couleur	Black
	Construction Material	Steel
Product Measurements	Longueur du produit	11.5 in [2.9 cm]
	Largeur du produit	19.8 in [5.0 cm]
	Hauteur du produit	23.1 in [5.9 cm]
	Poids du produit	5.6 lb [2.6 kg]
Informations d'emballage	Emballage à plat	Yes
	Package Length	24.0 in [6.1 cm]
	Package Width	6.5 in [1.6 cm]
	Package Height	3.9 in [99 mm]
	Poids brut	6.8 lb [3.1 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Montant vertical 12U

Inclus dans le paquet	Pieds
Inclus dans le paquet	Paquet de quincaillerie de montage (8 vis)
Inclus dans le paquet	Pieds en caoutchouc
Inclus dans le paquet	Support de base
Inclus dans le paquet	Vis M5
Inclus dans le paquet	Écrous cage M5

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

