

Mini rack 19" Aperto 12U - Supporto rack da tavolo 12U - 2 staffe- 19 pollici - Desktop rack autoportante per Patch Panel/AV Media/Apparecchiature dati/ IT/sala server - Portata 50 Kg

ID prodotto: RK12OD



La coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19" 12U RK12OD offre una perfetta opzione di montaggio per dispositivi audio/video e IT di dimensioni ridotte per spazi limitati dove non è richiesto un armadietto di grandi dimensioni.

La staffa rack 12U prevede un design mobile compatto e leggero, adatto a installazioni sopra o attorno alla scrivania, in grado di offrire un accesso semplice alla strumentazione presente. Questa coppia di staffe leggere è progettata per soddisfare gli standard EIA di montaggio su rack e include una confezione di 20 viti M6 e dadi ingabbiati, consentendo di montare nel rack fino a cinque dispositivi.

RK12OD è supportato a vita inclusa l'assistenza tecnica multilingue 24/5.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di montare patch panel, commutatori di rete e router in reti di piccole dimensioni, rete domestiche o uffici IT per offrire un facile accesso alle apparecchiature
- Consente di installare KVM e sistemi server/computer montabili su rack sopra o accanto alla scrivania

- Consente di montare dispositivi AV, come dispositivi di trasmissione/distribuzione, commutatori o extender

## Caratteristiche

- **RACK A TELAIO APERTO DA TAVOLO A 2 MONTANTI 12U:** ideale per l'uso su un piano di lavoro o nel retro di piccoli uffici senza armadi di cablaggio dedicati - Offre un facile accesso alle apparecchiature IT come switch o router
- **PROGETTATO PER UN FACILE ACCESSO:** Le piccole dimensioni e l'altezza di 12U di questo Rack di Rete aperto sono ideali per ambienti di test in cui è richiesto un facile accesso anteriore e posteriore alle apparecchiature e frequenti cambi di dispositivi
- **CARATTERISTICHE TECNICHE:** Rack 12U a telaio aperto - Larghezza 19" - 2 montanti - Conforme a EIA/ECA-310-E - Montanti con unità contrassegnati - Capacità 50 kg - Dadi e viti della gabbia M6 inclusi
- **FACILE DA SPEDIRE E DA MONTARE:** Il montaggio rapido e semplice e il peso di 3,1 kg rendono il rack AV a profondità variabile ideale per i siti remoti - Viene fornito con dadi e viti per il montaggio delle apparecchiature
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rack desktop open frame a 2 montanti 12U è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 in più lingue

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	No
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	12U
Funzioni speciali	Installazione semplice
	Installazione semplice
Profilo guida di montaggio	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
	Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore EIA/ECA-310-E

EIA/ECA-310-E

---

Prestazioni

Weight Capacity 110.2 lb [50 kg]

---

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Construction Material Acciaio

---

Product Measurements

Lunghezza prodotto 11.5 in [29.3 cm]

Larghezza prodotto 19.8 in [50.3 cm]

Altezza prodotto 22.9 in [58.1 cm]

Peso prodotto 5.6 lb [2.6 kg]

Profondità di montaggio massima 11.4 in [29.0 cm]

---

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) Sì

Lunghezza Confezione 6.5 in [16.4 cm]

Package Width 24.1 in [61.1 cm]

Package Height 4.2 in [10.7 cm]

Peso spedizione (confezione) 6.8 lb [3.1 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 2 - Staffa verticale 12U

2 - Gambe

1 - Staffa di base

8 - Viti di installazione

20 - Viti M5

20 - Dadi ingabbiati M5

4 - Piedini in gomma

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.