

Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19", 12U

ID prodotto: RK12OD



La coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19" 12U RK12OD offre una perfetta opzione di montaggio per dispositivi audio/video e IT di dimensioni ridotte per spazi limitati dove non è richiesto un armadietto di grandi dimensioni. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

La staffa rack 12U prevede un design mobile compatto e leggero, adatto a installazioni sopra o attorno alla scrivania, in grado di offrire un accesso semplice alla strumentazione presente. Questa coppia di staffe leggere è progettata per soddisfare gli standard EIA di montaggio su rack e include una confezione di 20 viti M5 e dadi ingabbiati, consentendo di montare nel rack fino a cinque dispositivi.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di montare patch panel, commutatori di rete e router in reti di piccole dimensioni, rete domestiche o uffici IT per offrire un facile accesso alle apparecchiature
- Consente di installare KVM e sistemi server/computer montabili su rack sopra o accanto alla scrivania
- Consente di montare dispositivi AV, come dispositivi di trasmissione/distribuzione, commutatori o extender

Caratteristiche

- Facile da assemblare
- Design leggero per un posizionamento semplice
- Conforme agli standard EIA
- Include 20 viti M5 e dadi ingabbiati per dispositivi di montaggio
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	No
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	12U
Funzioni speciali	Installazione semplice
Profilo guida di montaggio	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity	110.5 lb [50 kg]
-----------------	------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

Product Measurements

Lunghezza prodotto	11.5 in [29.2 cm]
--------------------	-------------------



Larghezza prodotto	19.8 in [50.3 cm]
Altezza prodotto	23.1 in [58.6 cm]
Peso prodotto	5.6 lb [2.6 kg]
Profondità di montaggio massima	13.5 in [34.3 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Package Length	24.0 in [61 cm]
Package Width	6.5 in [16.4 cm]
Package Height	3.9 in [99 mm]
Peso spedizione (confezione)	6.8 lb [3.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Staffa verticale 12U
	Gambe
	Confezione hardware per assemblaggio (8 viti)
	Piedini in gomma
	Staffa di base
	Viti M5
	Dadi ingabbiati M5

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

