

12U 19 tums 2 bensrack med öppna ramar för skrivbord

Produkt ID: RK12OD



12U RK12OD 2 bensrack med öppna ramar för skrivbord på 19 tum är det perfekta monteringsalternativet för mindre ljud/video och IT-utrustning där det är ont om plats och där ett fullskaligt skåp inte behövs. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

12U rack har en kompakt och lätt fristående design som passar för installationer på eller runt ditt skrivbord vilket ger dig enkel tillgång till den monterade utrustningen på din arbetsyta. Dessa två lättviktiga postrack är framtagna för att uppfylla EIA rackmonteringsstandarder. Ett paket av 20 M5 skruvar och korgmuttrar medföljer. Med dem kan du montera upp till fem enheter på racket med en gång.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Montera patchpaneler, nätverks-switchar och routrar i nätverk för små kontor eller hemma kontor eller IT-kontor för att ha enkel åtkomst till utrustningen
- Montera KVM och rackmontera dator- och serversystem på eller vid ditt skrivbord
- Montera AV-utrustning så som sändning/distributionsenheter, switchar och förlängare

Funktioner

- 20 M5 skruvar och korgmuttrar för monteringsenheter medföljer
- Enkel att bygga
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Den är lättviktig och därför enkel att flytta
- Uppfyller EIA-standarder

Hårdvara

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Garantipolicy | Lifetime |
| Väggmonterbar | Nej |
| Hylltyp | 2 stag |
| Ramtyp | Öppen ram |
| U-höjd | 12U |
| Specialfunktioner | Enkel montering |
| Profil monteringskenor | G-Shape |
| Mounting Hole Types | Kvadrat (för burmutter) |
| Industristandarder | EIA/ECA-310-E |

Prestanda

| | |
|-----------------|------------------|
| Weight Capacity | 110.5 lb [50 kg] |
|-----------------|------------------|

Utseende

| | |
|-----------------------|-------|
| Färg | Svart |
| Construction Material | Stål |

Product Measurements

| | |
|--------------|-------------------|
| Produktlängd | 11.5 in [29.2 cm] |
| Produktbredd | 19.8 in [50.3 cm] |
| Produkt höjd | 23.1 in [58.6 cm] |



| | |
|-------------------------|-------------------|
| Produktvikt | 5.6 lb [2.6 kg] |
| Maximalt monteringsdjup | 13.5 in [34.3 cm] |

Förpackning

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Platt paket (montering krävs) | Ja |
| Package Length | 24.0 in [61 cm] |
| Package Width | 6.5 in [16.4 cm] |
| Package Height | 3.9 in [99 mm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 6.8 lb [3.1 kg] |

Vad det är i lådan

| | |
|-----------------|--|
| Ingår i paketet | 12U vertikal benpost |
| | Ben |
| | Basfäste |
| | Ett paket monteringsdetaljer (8 skruvar) |
| | M5-skruvar |
| | M5 korgmuttrar |
| | Gummifötter |

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

